

ODS-L100E

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



Краткое содержание

Масштабируемая библиотека архива оптических дисков PetaSite

ODS-L100E — это блок расширения главного библиотечного модуля ODS-L30M, позволяющий увеличить объем хранения масштабируемой библиотеки архива оптических дисков PetaSite для вещания, постпроизводства, монтажа и настольного использования. Блок вмещает до 101 картриджей и снабжен встроенным роботизированным механизмом на шасси 7U для 19-дюймовой стойки.

Расширение библиотеки за счет подключения максимум 5 устройств расширения к ODS-L30M

Блок ODS-L60E позволяет расширить вместимость архива оптических дисков PetaSite при использовании с блоками ODS-L30M и ODS-L100E (только картридж). К устройству ODS-L30M можно подключить до пяти блоков расширения. При этом образуется единая библиотека высотой 42U, содержащая до 535 картриджей (прибл. 1,76 ПБ) в зависимости от используемых блоков.

Идеальное решение для долговременного и оперативного архивирования

Система Sony идеальна для глубокого, долговременного архивирования, например, для создания вещательных архивов, когда лента данных не гарантирует нужные характеристики или не удовлетворяет требованиям к однократной записи для очень длительного хранения. Данная система может играть роль архива резервных копий, располагаемого в удаленном месте, и идеальна для обеспечения сохранности бизнес-данных/восстановления данных после катастроф, а также для комплексов постпроизводства, видео-, киноархивов, архивов съемочных материалов и национальных архивов. Систему также можно использовать для хранения новостных и спортивных клипов, когда требуется оперативное хранение, быстрый просмотр (почти в режиме онлайн) и хранение прокси-клипов.

Мир решений

Решение Optical Disc Archive, разработанное Sony, используется в различных сферах, где жизненно важно иметь быстрый и надежный доступ к ценным данным в легко масштабируемой и недорогой в содержании системе. Optical Disc Archive (ODA) используется для управления архивированием данных в семи ключевых отраслях экономики — от электронных СМИ до сфер здравоохранения, образования, банковской инфраструктуры и не только.

Ознакомьтесь с нашими решениями ODA или свяжитесь с нами, чтобы узнать, как они могут повысить доходность любого бизнеса.

Характеристики

Масштабируемая библиотека архива оптических дисков PetaSite

Модуль ODS-L100E вмещает до 101 картриджей и имеет встроенный роботизированный механизм на шасси 7U для 19-дюймовой стойки.

Разделение на категории по картриджам

Библиотека ODS-L100E содержит до 101 картриджей. Можно использовать разные картриджи для разных категорий и пользователей.

Расширение библиотеки за счет подключения максимум 5 устройств расширения к ODS-L30M

Блок ODS-L60E позволяет расширить вместимость архива оптических дисков PetaSite при использовании с блоками ODS-L30M и ODS-L100E (только картридж). К устройству ODS-L30M можно подключить до пяти блоков расширения. При этом образуется единая библиотека высотой 42U, содержащая до 535 картриджей (прибл. 1,76 ПБ) в зависимости от используемых блоков.

Диспетчер файлов

Масштабируемая библиотека архива оптических дисков PetaSite подключается к серверу по интерфейсу Ethernet, а дисковые накопители, установленные в этой библиотеке, подключаются к серверу по интерфейсу Fibre Channel. После установки ПО диспетчера файлов на сервер всей работой можно управлять с любого клиентского компьютера с помощью графического веб-интерфейса. Для архивации и извлечения файлов используется простое перетаскивание объектов мышью. Пользователь может добавлять текстовые метаданные при архивации файлов.

Простая интеграция в имеющуюся инфраструктуру сетей хранения данных SAN

Для управления можно использовать приложение HSM, поддерживающее автоматическую работы со всеми картриджами с оптическими дисками. Система библиотеки оптических дисков PetaSite может дополнять любые ленточные системы хранения данных в стандартных инфраструктурах сетей хранения данных. Это выгодное решение для долгосрочной архивации.



File Manager2

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



Optical Disc Archive Software (Driver)

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODBK-103

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODBK-203

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODBK-202

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODBK-201

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS-L30M

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS-D280U

Автономные приводы Optical Disc Archive с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



ODS-D77UA

Устройство ODS-D77UA отличается высокой скоростью передачи данных. Чтение: 1,1 ГБ/с. Однократная запись: 440 МБ/с. С возможностью перезаписи: 160 МБ/с. (при использовании контрольного чтения после записи). Выполнение зависит от типа картриджа.



ODS-L100E

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



Optical Disc Archive Cartridge Generation 1

Диск емкостью 300 ГБ*, 600 ГБ, 1,2 ТБ и 1,5 ТБ (однократная и многократная запись)

ODC300R, ODC300RE, ODC600R, ODC600RE, ODC1200RE, ODC1500R



Optical Disc Archive Cartridge Generation 2

Картридж ODC-3300R емкостью 3,3 ТБ для однократной записи



ODS-D280F

Оптоволоконный привод Optical Disc Archive для масштабируемой библиотеки ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



ODS-L60E

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS-D55U

Автономный накопитель для архивов оптических дисков со скоростью передачи данных 330 Мбит/с (чтение), 210 Мбит/с (запись на однократно записываемые диски) или 130 Мбит/с (запись на перезаписываемые диски)



File Server mode License for FM2

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS-D380U

* За подробностями
обращайтесь к местному
торговому представителю.

Галерея



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.