

SNCA-PS24-4E

Источник питания для использования вне помещений с выходом 4 А и 24 В переменного тока с плавким предохранителем. Поликарбонатный корпус с классом защиты IP66 подходит для использования вне помещений.



Краткое содержание

Основная характеристика: Оптимален для электропитания кожухов и камер, обеспечивает постоянный ток с напряжением 24 В. Этот источник питания предназначен для использования только с камерами, когда они установлены в кожух любого типа (купольные или фиксированные).

Этот источник питания предназначен для использования только с установленными в кожух камерами. Используйте модель SNCA-PS12-1 или SNCA-PS24-1 для других камер

- SNCA-HFIXED
- SNCA-HRZ25
- SNCA-HRZ30
- SNCA-HRX550/EXT
- SNCA-HRX550/EXT/W
- SNCA-HRX550/EXT/R
- SNCA-HRX550/INT

SNCA-HRZ50/EXT
SNCA-HRZ50/EXT/W
SNCA-HRZ50/EXT/R
SNCA-HRZ50/INT

Напряжение питания: 230 В перем. тока 50 Гц
Входное подключение: Внутреннее подключение,
кабель не входит в комплект поставки
Потребляемый ток: Прибл. 100 Вт
Цвет: Белый
Размер в миллиметрах (Ш x В x Г): 118 x 200 x 70
Вес в килограммах: 2,1
Размер упаковки в миллиметрах (В x В x Г): 124 x 208
x 76
Вес упаковки (кг): 2,2
Материал корпуса: Мягкая сталь с порошковым
покрытием
Рабочая температура: от -10°C до +40°C
Температура хранения: от -20°C до +50°C
Экологический класс: 2 (только для использования в
помещении)
Среднее время наработки между отказами: 65 000
часов
Одобрено CE: Да
Выходное напряжение: 24 В перем. тока
Ток на выходе: 4 А (с предохранителем)
Выходное подключение: Внутреннее подключение,
кабель не входит в комплект поставки
Переключатель защиты от вскрытия: Нет

Сопутствующие
продукты



SNT-RS3U

Стоечный
комплект Video
Network Station
(Сетевая
видеостанция) для
SNT-EP154 и SNT-
EX154

Галерея

