

CBK-FS7BK

Расширенный комплект для камкордеров FS7 и FS7 II для видеожурналистики



Краткое содержание

Расширенный комплект CBK-FS7BK для передовых камкордеров PXW-FS7 и PXW-FS7M2 позволяет вести съемку с плеча, как это обычно происходит в сфере видеожурналистики, во время записи интервью или создания документального фильма.

Этот универсальный комплект расширяет функции серии FS7 благодаря улучшенной эргономичности, встроенным компонентам для передачи аудиосигналов беспроводным способом и мощным сетевым возможностям, что также обеспечивает простую интеграцию с такими беспроводными решениями следующего поколения, как XDCAM air. Теперь вам не придется использовать дополнительное оборудование от сторонних производителей, путаться в проводах и поддерживать идеальное равновесие во время съемки новостных сюжетов.

Характеристики

Блок расширения с поддержкой беспроводного звука и улучшенных сетевых возможностей

Блок расширения пригодится тем, кто снимает сюжеты вне студии. Он оснащен гнездом для беспроводного аудиоприемника и совместим с оборудованием серий DWR и URX. Более того, встроенные сетевые функции позволяют вести потоковые трансляции и передавать файлы по беспроводной локальной сети или с помощью подключения 4G/LTE. Поддержка потоковых QoS-трансляций с двухканальным соединением, объединяющим две беспроводные сети, обеспечивает высокое качество изображения и стабильность во время съемки.

Дополнительные возможности подключения и увеличенная продолжительность съемки

Это гибкое и производительное решение оснащено интерфейсом для внешней синхронизации и временного кода, что позволяет эффективно работать с несколькими камерами и получать контент в формате RAW при частоте 240 кадров/с. Кроме того, теперь вы можете снимать дольше благодаря совместимым аккумуляторам серий BP-GI и BP-FL от Sony.

Стандартная конструкция видоискателя

Компактная и прочная конструкция видоискателя совместима с плечевыми камкордерами от Sony и обеспечивает отличную видимость и надежную работу.

Оптимизированное распределение веса для стабильной съемки

Плечевая пластина оснащена новым передвижным механизмом с широким диапазоном регулировки, благодаря чему можно использовать различные объективы с креплениями E и B4 для оптимального распределения веса.

Дополнительный адаптер для узла крепления объектива B4

Используйте дополнительный адаптер LA-EB1 (продается отдельно), чтобы установить объективы с креплением B4 на камкордерах FS7 и FS7 II. Это

позволит вам снимать с высоким коэффициентом масштабирования и большой глубиной резкости, как того требуют стандарты новостного производства. При этом вещательные компании и фирмы по аренде техники смогут оптимально использовать свои ресурсы, в частности объективы с креплениями B4 и E, которые позволяют снимать с разной глубиной резкости на одну камеру.

Сопутствующие продукты



LA-EB1

Адаптер для узла крепления объектива B4 для camкордеров FX9, FS7 и FS7 II

Галерея



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Экспортировать файл PDF : Август 30 2026