

RCP-1000

Панель дистанционного управления с джойстиком для камер серий HDC/HSC/HXC. 6 панелей в 19-дюймовой стойке EIA.



Краткое содержание

RCP-1000 — простая панель дистанционного управления со специализированными базовыми операциями. В блоке регулировки диафрагмы и общего уровня черного используется джойстик. В 19-дюймовой стойке EIA можно разместить до шести панелей. Можно настроить различные установки в соответствии с рабочей конфигурацией и частотой использования функций.

Характеристики

- Простая и компактная конструкция.**
Эта панель управления содержит функции, необходимые для выполнения основных операций в камерах, и обеспечивает простое и точное управление различными функциями.
- Окно дисплея IRIS (Диафрагма)/MB (Общий уровень черного)**
В окне IRIS (Диафрагма) отображается установка диафрагмы как число F. Если объектив закрыт, отображается «CLS». В окне MB отображается значение установки общего уровня черного.
- Прямое управление фильтрами и кнопки общего усиления**
Простой доступ к нейтральным (ND) и цветокорректирующим (CC) фильтрам, а также регулировка общего усиления
- Назначаемый переключатель.**
Свободному переключателю можно назначать любую функцию.
- Совместимость с разными системами управления**
Пользователи камерной системы HDC/HSC/BVP могут построить многокамерную систему управления, используя CNU-700. В системе с CNU-700 два блока CNU можно использовать для управления системой камер, включающей до 24 камер.
- Можно также построить систему с использованием локальной сети, установив соединение с блоком камерного канала, который совместим с ЛВС.

Характеристики

Общие характеристики	
Источник питания	10,5 – 30 В пост.
Потребляемая мощность	2 Вт
Рабочая температура	От 5 до 40 °C
Габариты (Ш x В x Г) (без выступающих частей)	68 × 244 × 123,7 мм

Общие характеристики

Масса1,1 кг

Входные и выходные соединители

CCU/CNUМногофункциональный соединитель, 8-контактный, розетка (x1)

EXT I/O (Внешний вход/выход)D-sub 9-контактный (розетка) x1

Сопутствующие продукты



HDCU-3100
Блок управления камерами следующего поколения с поддержкой передачи по IP-сети



HXC-FB80
Студийная цветная HD-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-матрицами Exmor™



MSU-3000
Центральный блок настройки, горизонтальная панель дистанционного управления многокамерной системой



MSU-3500
Центральный блок настройки, вертикальная панель дистанционного управления многокамерной системой

Галерея

