

RCP-1501

Кнопочный вариант панели дистанционного управления для камер серий HDC/HSC/HXC. 4 панели в 19-дюймовой стойке EIA.



Краткое содержание

Панель RCP-1501 имеет ЖК-дисплей с переключателями прямого доступа и сенсорную панель, которая выполняет функции панели дистанционного управления, обеспечивая простоту работы и многофункциональность, что делает ее функционально близкой к MSU. В блоке регулировки диафрагмы и общего уровня черного используются наборные (вращающиеся) регуляторы. В 19-дюймовой стойке EIA можно разместить до четырех панелей.

Характеристики

- Сенсорную панель и многие переключатели прямого доступа можно использовать для разных операций в камере**
Эта панель ДУ содержит функции управления, необходимые для выполнения операций в камерах, и обеспечивает простую и точную работу камеры. Рабочие кнопки, ручки и другие органы управления размещены на панели в соответствии с функциями частотой использования. Вокруг кнопок имеются защитные рамки, которые важны при управлении и настройке камер для исключения ошибочного нажатия
- Возможно сетевое соединения через Ethernet**
Возможно подключение сетевого кабеля в дополнение к кабелю CCA-5. Поэтому при конфигурировании многокамерной системы управления можно не только построить систему с использованием CNU-700, как раньше, но и на базе сетевых соединений по локальной сети.
- Прямое управление файлами сцен**
Прямой доступ к файлу сцены для поддержки различных установок для сцены.
- Назначаемый переключатель и меню**
Пользователь может назначить любую функцию свободному переключателю, а также создать свое собственное меню с предпочтительными функциями.
- Возможность построения разных систем управления**
Пользователи HDC/HSC/BVP могут построить многокамерную систему управления, используя CNU-700. В системе с CNU-700 два блока CNU можно использовать для управления камерной системой, содержащей до 24 камер. Можно также построить систему с использованием локальной сети, сделав соединение с блоком камерного канала, который совместим с ЛВС.

Характеристики

Общие характеристики	
Источник питания	10,5 – 30 В пост.
Потребляемая мощность	4 Вт

Общие характеристики

Рабочая температура	От 5 до 40 °C
Габариты (Ш x В x Г) (без выступающих частей)	102 × 310 × 85 мм
Масса	1,8 кг 3 lb. 15 oz.)

Входные и выходные соединители

Ethernet	RJ-45 8-контактный (x1)
CCU/CNU	Многофункциональный соединитель, 8-контактный, розетка (x1)
AUX (Дополнительный)	Многофункциональный соединитель, 8-контактный, розетка (x1)
EXT I/O (Внешний вход/выход)	D-sub 9-контактный (розетка) x1

Сопутствующие продукты



HXC-FB80

Студийная цветная HD-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-матрицами Exmor™



MSU-3000

Центральный блок настройки, горизонтальная панель дистанционного управления многокамерной системой



MSU-3500

Центральный блок настройки, вертикальная панель дистанционного управления многокамерной системой



UHC-8300

Системная 8K-камера с CMOS-матрицей с тремя микросхемами UHC-8300 предусматривает блок управления 8K-камерой UHCU-8300, UKCU-8001 (8K-интерфейс ST 2110), UZCU-SNMP80 (протокол SNMP для 8K ST 2110)

Галерея



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Экспортировать файл PDF : Сентябрь 19 2026