

CA-TX70

Цифровой триаксиальный адаптер для камеры HXC-D70



Краткое
содержание

Обеспечивает цифровое триаксиальное соединение с блоком управления камерой HXCU-TX70

Цифровой триаксиальный адаптер CA-TX70 предназначен для подключения цифрового триаксиального блока управления HXCU-TX70 к студийной камере HXC-D70. Этот блок позволяет управлять HXC-D70 на расстоянии до 1200 м с кабелем диаметром 14,5 мм и до 600 м с кабелем диаметром 8,5 мм, включая подачу электропитания и передачу сигналов световой индикации, служебной связи, обратного видеосигнала и сигнала телесуфлера.

Поддержка HXCU-TX70

CA-TX70 идеально совместим с цифровым триаксиальным блоком управления камерой HXCU-TX70. На HXCU-FP2 можно закрепить дополнительную переднюю панель управления HXCU-TX70.

Характеристики

Цифровое триаксиальное соединение

Благодаря адаптеру CA-TX70 блок управления легко подключается к камере HXC-D70 с помощью обычной триаксиальной инфраструктуры на расстоянии до 1200 м с кабелем диаметром 14,5 мм и до 600 м с кабелем диаметром 8,5 мм, обеспечивая наилучшее качество изображения.

Соединение для всех сигналов

CA-TX70 обеспечивает гибкую интеграцию с возможностью увеличения дальности передачи сигналов световой сигнализации, служебной связи, обратного видеосигнала и сигнала телесуфлера с качеством full HD.

Сопутствующие
продукты



CCFN-50

50 metre optical fibre hybrid cable with opticalCON connector



HXC-FB80

Студийная цветная HD-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-матрицами Exmor™



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Экспортировать файл PDF : Сентябрь 3 2026