

HXCU-D70

SD и HD блок камерного канала с многожильным кабелем для камер HXC-D70



Краткое содержание

Обеспечивает работу в форматах Full HD и SD

HXCU-D70 – HD блок камерного канала с многожильным кабелем для камеры HXC-D70, включающий в стандартной конфигурации понижающий SD преобразователь. HXCU-D70 имеет собственную удобную панель управления и поддерживает протокол управления 700, что позволяет использовать этот блок с панелями ДУ серии RCP-1x00 и RM-B750/B150. Системная Full HD камера HXC-D70 + блок камерного канала HXCU-D70 – идеальное решение для небольших HD / SD студий.

Характеристики

Удобное управление

HXCU-D70 имеет собственную удобную панель управления и поддерживает протокол управления 700, что позволяет использовать этот блок с панелями ДУ серии RCP-1000 и RM-B750/B150.

Соединяется с камерой HXC-D70 многожильным кабелем

При использовании 26-контактного многожильного кабеля CCZ-A обеспечивается передача цифрового HD сигнала на расстояние до 100 метров.

Выходы SDI и HDMI

HXCU-D70 имеет разнообразные входы и выходы, включая четыре выхода SDI и выход HDMI для монитора.

Галерея

