

# AtomX SSDmini

MG Series 500 ГБ/1 ТБ/2 ТБ



## Краткое содержание

### **SSD-накопитель AtomX SSDmini от Sony**

AtomX SSDmini от Sony меньше по размеру, чем обычный SSD-накопитель, он был создан специально для рекордера Atomos Ninja V. Накопитель со сверхпрочным металлическим корпусом длиной всего 80 мм и шириной 75,5 мм на 20% компактнее, чем стандартные 2,5-дюймовые SSD-накопители, и идеально подходит для небольшого разъема карты памяти рекордера Ninja V.

AtomX SSDmini от Sony оснащен встроенным разъемом SATA III и может подключаться к рекордерам Atomos с 7- и 19-дюймовыми мониторами. Чтобы вставить AtomX SSDmini от Sony в рекордер Atomos, оснащенный 19-дюймовым монитором, к SSD-накопителю необходимо прикрутить ручку AtomX SSDmini Handle от Sony, которая продается отдельно. Накопитель можно легко вставлять и вынимать из гнезда диска, благодаря чему больше не нужно использовать контейнер Master Caddy II\*1.

\*1 С мониторами Sumo19, Sumo19M и Shogun Studio необходимо использовать ручки AtomX SSDmini ATOMXSSDH1.

## Характеристики

### **Совместимость со всеми кодеками, которые поддерживаются рекордерами ATOMOS**

AtomX SSDmini от Sony отличается сверхпроизводительными характеристиками: скорость чтения — 550 МБ/с, а скорость записи — 500 МБ/с. Этот SSD-накопитель сертифицирован Atomos\*2 и совместим со всеми кодеками, которые поддерживаются рекордерами Atomos, что позволяет снимать в разных видеоформатах в высоком качестве без потери кадров.

\*2 Сертифицирован Atomos в декабре 2018 г.

### **Три опции для хранения — до 2 ТБ**

Накопитель AtomX SSDmini от Sony доступен в трех вариантах — емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Для работы с короткими клипами вы можете использовать несколько накопителей емкостью 500 ГБ, а для съемки многочасового видео лучше подойдет один накопитель на 2 ТБ, например для записи 120 минут в режиме 4K 60p ProRes HQ.

Серия AtomX SSDmini от Sony позволяет эффективно организовать съемочный процесс согласно самым высоким стандартам качества.

### **Высокая надежность**

AtomX SSDmini — надежный SSD-накопитель от Sony, который прошел испытания на устойчивость к вибрации до 1500 G / 0,5 мс, а также оснащен прочным коннектором, протестированным более 3000 раз.

## Общие характеристики

Имя продукта	SV-MGS50 SV-MGS1T SV-MGS2T
Емкость	500 ГБ 1 ТБ 2 ТБ
Интерфейс	SATA3 (6 Гбит/с)
transfer speed	Скорость последовательного чтения 550 МБ/с Скорость последовательной записи 500 МБ/с
Габариты	75,5 x 80 x7,8 мм
Масса	88 г
Цикл записи	3000 раз
Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Температура хранения	От -40 до 85 °C
Гарантия	3 года

## Время записи

<b>4K 60p (DCI 59.94)</b>	ProRes RAW HQ* 500 ГБ: прибл. 17 мин 1 ТБ: прибл. 35 мин 2 ТБ: прибл. 70 мин
	ProRes RAW* 500 ГБ: прибл. 25 мин 1 ТБ: прибл. 50 мин 2 ТБ: прибл. 100 мин
4K 30p (DCI 29.97)	Cinema DNG 500 ГБ: прибл. 15 мин 1 ТБ: прибл. 30 мин 2 ТБ: прибл. 60 мин
	ProRes RAW HQ 500 ГБ: прибл. 35 мин 1 ТБ: прибл. 70 мин 2 ТБ: прибл. 140 мин
	ProRes RAW 500 ГБ: прибл. 50 мин 1 ТБ: прибл. 100 мин 2 ТБ: прибл. 200 мин

4K 60p (UHD 59.94)	ProRes HQ	500 ГБ: прибл. 30 мин
		1 ТБ: прибл. 60 мин
		2 ТБ: прибл. 120 мин
	ProRes 422	500 ГБ: прибл. 45 мин
		1 ТБ: прибл. 90 мин
		2 ТБ: прибл. 180 мин
	ProRes LT	500 ГБ: прибл. 67 мин
	1 ТБ: прибл. 135 мин	
	2 ТБ: прибл. 270 мин	
	DNxHR HQX	500 ГБ: прибл. 30 мин
		1 ТБ: прибл. 60 мин
		2 ТБ: прибл. 120 мин
	DNxHR HQ	500 ГБ: прибл. 30 мин
		1 ТБ: прибл. 60 мин
		2 ТБ: прибл. 120 мин
	DNxHR SQ	500 ГБ: прибл. 45 мин
		1 ТБ: прибл. 90 мин
		2 ТБ: прибл. 180 мин
	DNxHR LB	500 ГБ: прибл. 150 мин
		1 ТБ: прибл. 300 мин
		2 ТБ: прибл. 600 мин

---

**4К 30р (UHD 29.97)**

ProRes HQ  
500 ГБ: прибл. 65 мин  
1 ТБ: прибл. 130 мин  
2 ТБ: прибл. 260 мин

ProRes 422  
500 ГБ: прибл. 95 мин  
1 ТБ: прибл. 190 мин  
2 ТБ: прибл. 380 мин

ProRes LT  
500 ГБ: прибл. 145 мин  
1 ТБ: прибл. 290 мин  
2 ТБ: прибл. 580 мин

DNxHR HQX  
500 ГБ: прибл. 65 мин  
1 ТБ: прибл. 130 мин  
2 ТБ: прибл. 260 мин

DNxHR HQ  
500 ГБ: прибл. 65 мин  
1 ТБ: прибл. 130 мин  
2 ТБ: прибл. 260 мин

DNxHR SQ  
500 ГБ: прибл. 95 мин  
1 ТБ: прибл. 190 мин  
2 ТБ: прибл. 380 мин

DNxHR LB  
500 ГБ: прибл. 330 мин  
1 ТБ: прибл. 660 мин  
2 ТБ: прибл. 1320 мин

---



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.