

## ODBK-201

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



Краткое  
содержание

**ODBK-201 — блок питания для ODS-L30M/L60.**

**Серия ODBK-20X предназначена для использования с ODS-D280F и ODS-D77F.**

**Мир решений**

Сопутствующие  
продукты



### ODS-L30M

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### ODS-L60E

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### ODS-L100E

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### ODS-D280F

Оптоволоконный привод Optical Disc Archive для масштабируемой библиотеки ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



### ODS-D380F

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.

Галерея



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.