

## ODS-D280F

Оптоволоконный привод Optical Disc Archive для масштабируемой библиотеки ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



### Краткое содержание

#### **Предположительный срок хранения всех данных составляет 100 лет\***

Оптоволоконный привод ODS-D280F Optical Disc Archive сочетается с масштабируемой библиотекой ODS-L30M/L30E/L100E PetaSite. Он входит в семейство решений для хранения данных на оптических дисках, предназначенное для обеспечения расширенных возможностей хранения и архивации всех видов аудио- и видеоматериалов, а также файлов данных в течение длительного срока.

\* Средний прогнозируемый срок службы оголенного архивного диска, согласно внутренним исследованиям по методу ISO/IEC16963.

#### **Глубокое архивирование, удовлетворяющее требованиям долговременного хранения**

Имея полную обратную совместимость по считыванию, технология привода Sony обеспечивает возможность считывания данных для всех поколений картриджей с оптическими дисками, что позволяет сохранять доступ к контенту на протяжении более 50 лет и исключает необходимость принудительного перехода на новые носители в связи с устареванием существующих носителей и приводов.

#### **Надежный и прочный носитель большой емкости**

В приводе используется картридж с одним оптическим диском, который является альтернативой для LTO или традиционных магнитных лент долговременного хранения ценных архивных фондов. Отличающийся низкой общей стоимостью владения, картридж с оптическим диском Sony обеспечивает очень быстрый произвольный доступ ко всему контенту и файлам. Инновационная конструкция привода позволяет работать в «двухканальном» режиме, и, поскольку это решение, которое не зависит от формата, вы можете сохранять ваши данные в файловом формате. Картриджи с оптическими дисками Sony выпускаются емкостью 300 ГБ, 600 ГБ, 1,2 ТБ, 1,5 ТБ и 3,3 ТБ в вариантах для однократной или многократной записи.

\* Картридж ODC-3300R (2-го поколения) емкостью 3,3 ТБ поддерживает однократную запись. Чтение/запись с картриджами 3,3 ТБ осуществляется только с приводами ODS-D280U и ODS-D280F. Приводы ODS-D55U, ODS-D77U и ODS-D77F не поддерживают работу с картриджами емкостью 3,3 ТБ.

#### **Идеальное решение для долговременного и оперативного архивирования**

Система Sony идеальна для глубокого, долговременного архивирования, например, для создания вещательных архивов, когда лента данных не гарантирует нужные характеристики или не удовлетворяет требованиям к однократной записи для очень длительного хранения. Данная система может играть роль архива резервных копий, располагаемого в удаленном месте, и идеальна для обеспечения сохранности бизнес-данных/восстановления данных после катастроф, а также для комплексов постпроизводства, видео-, киноархивов, архивов съемочных материалов и национальных архивов. Систему также можно использовать для

хранения новостных и спортивных клипов, когда требуется оперативное хранение, быстрый просмотр (почти в режиме онлайн) и хранение прокси-клипов.

### **Мир решений**

Решение Optical Disc Archive, разработанное Sony, используется в различных сферах, где жизненно важно иметь быстрый и надежный доступ к ценным данным в легко масштабируемой и недорогой в содержании системе. Optical Disc Archive (ODA) используется для управления архивированием данных в семи ключевых отраслях экономики — от электронных СМИ до сфер здравоохранения, образования, банковской инфраструктуры и не только.

Ознакомьтесь с нашими решениями ODA или свяжитесь с нами, чтобы узнать, как они могут повысить доходность любого бизнеса.

## Характеристики

### **Высокая скорость передачи данных при работе с масштабируемой библиотекой ODS-L30M/L60E/L100 PetaSite**

Устройство ODS-D280F отличается высокой скоростью передачи данных. Макс. скорость чтения 2 Гбит/с\*. Макс. скорость записи 1 Гбит/с (с включенной проверкой)\*. Производительность зависит от типа картриджей.

\* При использовании картриджами 2-го поколения ODC-3300R емкостью 3,3 ТБ и возможностью однократной записи.

### **Картриджи с оптическими дисками, представляющие собой один накопитель большой емкости, делают доступ к файлам очень простым.**

Система картриджей Sony с оптическими дисками спроектирована и производится по исключительно высоким спецификациям; это надежная, прочная и портативная медиасистема для долговременного хранения данных. Картриджи с оптическими дисками выпускаются емкостью 300 ГБ, 600 ГБ, 1,2 ТБ, 1,5 ТБ и 3,3 ТБ в вариантах для однократной или многократной записи.

\* Картридж ODC-3300R (2-го поколения) емкостью 3,3 ТБ поддерживает однократную запись. Чтение/запись с картриджами 3,3 ТБ осуществляется только с приводами ODS-D280U и ODS-D280F. Приводы ODS-D55U, ODS-D77U и ODS-D77F не поддерживают работу с картриджами емкостью 3,3 ТБ.



### ODBK-203

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### ODBK-202

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### ODBK-201

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### ODS-L30M

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### ODS-D280U

Автономные приводы Optical Disc Archive с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R




### ODS-L100E

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### ODS-L60E

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### Optical Disc Archive Software (Driver)

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### File Manager2

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### ODBK-103

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### Optical Disc Archive Cartridge Generation 2

Картридж ODC-3300R емкостью 3,3 ТБ для однократной записи




### ODS-D77UA

Устройство ODS-D77UA отличается высокой скоростью передачи данных. Чтение: 1,1 ГБ/с. Однократная запись: 440 МБ/с. С возможностью перезаписи: 160 МБ/с. (при использовании контрольного чтения после записи). Выполнение зависит от типа картриджа.



### ODS-D55U

Автономный накопитель для архивов оптических дисков со скоростью передачи данных 330 Мбит/с (чтение), 210 Мбит/с (запись на однократно записываемые диски) или 130 Мбит/с (запись на перезаписываемые диски)



### File Server mode License for FM2

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



### ODS-D380U

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Компания оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.