

BRC-H700

"Роботизированная HD камера ""все в одном"" с трехматричным 1/3-дюймовым ПЗС-датчиком с межстрочным переносом зарядов"



Overview

Высокое качество изображения

Гибкие возможности установки – на потолке или плоской поверхности

Удобный в использовании и эргономичный пульт дистанционного управления

Features

Дистанционное управление через порты RS-232C/RS-422 (протокол VISCA)

Разнообразные видеовыходы

Шестнадцать предустановок

Для каждой камеры в многокамерной системе можно конфигурировать до 16 предустановок режимов, таких как PTZ (Панорамирование/Наклон/Масштабирование) и фокусировка.

Многофункциональный пульт ДУ

С помощью входящего в комплект инфракрасного пульта дистанционного управления можно управлять основными установками камеры – функциями Панорамирование/Наклон/Масштабирование и выбирать один из 16 предустановленных режимов.

Оптический мультиплексор (BRU-H700)

Related
products



NXL-IP55

IP блок для прямого
производства
программ

Gallery

