

NXLK-IP45F

Плата видео-/звукового мультимплексора/демультимплексора



NETWORKED **LIVE**

Overview

Идеальна для обработки аудио- и видеосигналов в средах производства прямых трансляций на основе IP-протокола

Плата видео-/звукового мультимплексора/демультимплексора NXLK-IP45F обеспечивает мультимплексирование и демультимплексирование аудио и видео, передаваемых по IP, отделяя подобные сигналы от поступающих по SDI или же объединяя их обратно в сигнал SDI со встроенным звуком.

Интеграция оборудования SDI с инфраструктурой на основе IP-протокола

Дополнительная плата для блока обработки сигналов NXL-FR318

Поддержка разнообразных аудио- и видеоформатов

Плата поддерживает формат IP-аудио Dante, а также видеоформаты HD и 4K.

Features

Мультимплексор для IP-аудио и видео

NXLK-IP45F мультимплексирует аудио и видео, передаваемые по IP-сетям, и выводит сигнал SDI со встроенным звуком.

Демультимплексор для IP-аудио и видео

Плата отделяет аудио от видео, передаваемого по IP, или сигнала SDI со встроенным звуком и выводит отдельные аудио- и видеосигналы по IP-сети.

Конверсия из SDI в IP

Плата позволяет конвертировать сигнал SDI в IP в режиме демультимплексора.

Поддержка основного формата IP-аудио

Плата поддерживает формат IP-аудио Dante.

Поддержка HD и 4K

Плата поддерживает видеоформаты HD и 4K.

Specifications

Общие характеристики

Источник питания	12 В пост. тока (питание от NXL-FR318)
Потребляемая мощность	2,5 А, 30 Вт (при использовании 3 гнезд)
Габариты	<p>Главная плата: 114,5 × 28 × 275,8 мм (4 5/8 × 1 1/8 × 10 7/8 дюйма) (Ш × В × Г)</p> <p>Соединительная плата: 131 × 35,2 × 117,25 мм (5 1/4 × 1 7/16 × 4 5/8 дюйма) (Ш × В × Г)</p>
	Главная плата: прибл. 244 г

Масса	(8,6 унции)
Соединительная плата:	прибл. 250 г (8,8 унции)
Температурные диапазоны	<p>Гарантированная рабочая температура: От 5 °C до 40 °C</p> <p>Температура, гарантирующая производительность: от 10 до 35 °C (от 50 до 95 °F)</p> <p>Температура хранения: от -20 до +60 °C (от -4 до +140 °F)</p>
<h3>Характеристики ввода/вывода</h3>	
Разъем	Тип BNC (75 Ом)
Количество линий	Вход/выход: 4 выход: 4
Форматы сигнала	SMPTE ST 424
Разъем	SFP+
Количество линий	2
Форматы сигнала	<p>10GBASE-** (в зависимости от модуля трансивера SFP+)</p> <p>За сведениями о поддерживаемых модулях трансивера SFP+ (например,</p>

ОТМ-10GSR1) обращайтесь к
местному представителю Sony.

Разъем	RJ-45
Количество линий	2
Форматы сигнала	1000BASE-T

Аксессуары, входящие в комплект

*	Руководство по эксплуатации (1)
---	------------------------------------

Поддерживаемые форматы:

Вход/выход SDI	3840 x 2160 (59.94p), Level-A, 2SI или SQD, сжатие LLVC 3840 x 2160 (50p), Level-A, 2SI или SQD, сжатие LLVC
----------------	---

Related products



NETWORKED **UVE**

ОТМ-10GSR1

Трансивер 10GBASE-SR SFP+ для продуктов Sony с поддержкой сетевого медиинтерфейса



NETWORKED **UVE**

NXL-FR316

Блок обработки сигналов SDI-IP



NETWORKED **UVE**

NXLK-IP40F

Плата конвертера SDI-IP с портами 3G-SDI и SFP+



BPU-4800

Процессор полосы частот 4K/HD и сервер UHFR для системной камеры HDC-4800



NETWORKED **LIVE**

PWS- 110NM1

Станция IP Live
System Manager

Gallery

