

## AC-DN10A

Сетевой адаптер / зарядное устройство



### Overview

- Компактный и легкий сетевой адаптер / зарядное устройство
- Источник питания постоянного тока, макс. 100 Вт
- V-образное крепление для установки на совместимые камкордеры
- 4-контактный выход XLR для питания других устройств

### Specifications

#### Общие характеристики

Требования к электропитанию	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
-----------------------------	---------------------------------

Потребляемая мощность	130 В·А или меньше
-----------------------	--------------------

Рабочая температура	От 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F)
---------------------	-----------------------------------

Масса (приблизительно)	860 г
------------------------	-------

Размеры	101 x 177 x 48 см
---------	-------------------

(ширина x высота x глубина) (4 x 7 x 1 15/16 дюйма)

## Выход

Выходная мощность  
(пост. ток) 100 Вт (макс.)

Выходное  
напряжение (пост.  
ток) 16,7 В

Выходной ток (пост.  
ток) 6 А (макс.)  
Значения максимального  
выходного тока при  
температуре от 35 до 45 °С  
(от 95 до 113 °F) приведены ниже.  
До 40 °С (104 °F): 5 А (макс.)  
До 45 °С (113 °F): 4 А (макс.)

Выходной разъем  
(пост. ток) Прямоугольный 5-контактный  
разъем

4-контактный  
разъем XLR 16,7 В, 6 А (макс.)

Выходной разъем  
(пост. ток) Прямоугольный 5-контактный  
разъем  
16,8 В, 5 А / 3 А  
14,2 В, 5,7 А

## Аксессуары, входящие в комплект

Руководство по эксплуатации  
(1)

Дополнительные аксессуары

Шнур питания от источника  
постоянного тока

---

## Gallery

