

AXS-A256S24

Карта памяти AXS серии A
емкостью 256 ГБ с
гарантированной скоростью
записи 2,4 Гбит/с



Overview

Сниженное энергопотребление и более эффективная вентиляция по сравнению с более ранним модулем памяти AXS для записи в формате RAW с AXS-R5 и AXS-CR1

Карта памяти AXS-A256S24 AXS (AXSM™) серии A — это флэш-память со сверхвысокой скоростью, высокой емкостью и высокой надежностью для съемки в формате 4K и для 16-разрядной линейной цифровой съемки в высоком разрешении 2K RAW, а также для съемки с высокой частотой кадров (HFR) (240 кадров в секунду) при полном разрешении 2K. Носитель AXS-512S24 имеет емкость 512 ГБ и гарантированную скорость записи 2,4 Гбит/с. Карта совместима с рекордером AXS-R5 2K / 4K RAW и устройством считывания карт памяти AXS-CR1 USB 3.0 AXS. Используется адаптер карты памяти AXS.

Тонкий и компактный дизайн

Карты размера 35 x 75 x 8 мм потребляют меньше электроэнергии и более эффективно вентилируются по сравнению с предыдущими картами памяти AXS.

Идеальны для рабочих процессов PMW-F55, PMW-F5 и NEX-FS700 2K/4K RAW

Карта памяти AXS Memory отличается уникальным сочетанием емкости, высокой скорости работы, надежности

и портативности. Она открывает пользователям совершенно новые рабочие возможности.

Работает с AXS-R5 и AXS-CR1

Карта AXS-A256S24 совместима с рекордером AXS-R5 2K / 4K RAW и устройством считывания карт памяти AXS-CR1 USB 3.0 AXS. Используется адаптер карты памяти AXS.

Ведет запись в форматах 4K RAW, 2K RAW и 2K RAW HFR

Высокая емкость: 31 мин. в формате 4K RAW и 121 мин. в формате 2K RAW с частотой 23,98 кадра в секунду, 12 мин. в формате 4K RAW и 49 мин. в формате 2K RAW с частотой 60 кадров в секунду, а также 12 мин. в формате 2K RAW с частотой 240 кадров в секунду.

Features

Высокая производительность и скорость передачи записи

Носитель AXS-A256S24 имеет емкость 256 ГБ и гарантированную скорость записи 2,4 Гбит/с.

Тонкая и компактная карта

Модель AXS-A256S24 обладает размерами 35 x 75 x 8 мм. Она меньше и легче предыдущих карт памяти AXS и имеет ту же высоту и ширину, что и карты памяти SxS.

Сниженное энергопотребление

Память AXS серии A потребляет меньше энергии и обеспечивает более эффективную вентиляцию по сравнению с предыдущими картами памяти AXS.

Работает с AXS-R5 и AXS-CR1

Карта совместима с рекордером AXS-R5 2K / 4K RAW и устройством считывания карт памяти AXS-CR1 USB 3.0 AXS. Используется адаптер карты памяти AXS.*

* 1 адаптер карты памяти AXS поставляется бесплатно для всех существующих и новых клиентов AXS-R5 и AXS-CR1. Дополнительные адаптеры можно приобрести отдельно.

Ведет запись в форматах 4K RAW и 2K RAW с разной частотой кадров

Длительность записи: 31 мин. в формате 4K RAW и 121 мин. в формате 2K RAW с частотой 23,98 кадра в секунду, 24 мин. в формате 4K RAW и 97 мин. в формате 2K RAW с частотой 29,97 кадра в секунду, а также 12 мин. в формате 4K RAW и 49 мин. в формате 2K RAW с частотой 60 кадров в секунду.

Ведет запись в формате 2K RAW HFR

Карта памяти AXS серии A позволяет вести запись с высокой частотой кадров (HFR): 24 мин. в формате 2K RAW с частотой 120 кадров в секунду, 16 мин. с частотой 180 кадров в секунду и 12 мин. с частотой 240 кадров в секунду.

Gallery

