

## AXS-R7

Внешний портативный 4К-рекордер с накопителем для камер F55 и F5



### Overview

#### **Запись в формате 4K RAW/X-OCN со скоростью 120 кадров/с\* и запись в кэш-память ускоряют видеопроизводство**

Надежный внешний рекордер AXS-R7 с накопителем с корпусом, непроницаемым для пыли и брызг, с легкостью крепится к камерам CineAlta F55 и F5 и позволяет ускорить рабочий процесс в формате 4K, не жертвуя качеством. По сравнению с более ранними моделями рекордеров Sony AXS-R7 удваивает скорость записи на камеру F55 в формате 4K RAW: с 60 кадров/с до 120. При съемке с более высокой частотой кадров рекордер позволяет вести запись в формате 2K RAW со скоростью 240 кадров/с на F55 и F5 для последующего воспроизведения с 10-кратным замедлением. Рекордер оснащен двумя слотами для карт памяти AXSM™ серии А. Их установка позволит повысить надежность хранения информации и продлить время записи. В режиме ожидания возможна запись в кэш-память в формате 4K RAW в течение 30 секунд или менее. Надежный полностью металлический корпус делает AXS-R7 идеальным аксессуаром для F55 и F5, позволяющим снимать высококачественные драматические и документальные материалы, а также видео из жизни дикой природы.

Рекордер AXS-R7 также поддерживает новый формат записи

X-OCN, который обеспечивает эффективность рабочего процесса при средней скорости потока данных. Система сохраняет всё, что регистрирует сенсор, обеспечивая точную 16-разрядную передачу градаций оттенков. Эта технология идеальна при использовании расширенного динамического диапазона (HDR) и для других рабочих процессов, которые требуют более высокой точности, чем 10 или 12 разрядов.

\* Запись в формате 4K RAW/X-OCN со скоростью 120 кадров/с доступна только при подключении к камере F55.

## Features

### **Новый формат записи X-OCN**

Помимо F55RAW, рекордер AXS-R7 также поддерживает новый формат записи X-OCN. Это название расшифровывается как Extended tonal range Original Camera Negative («оригинальный негатив с расширенным яркостным диапазоном»). Формат поддерживает два режима записи: X-OCN ST (стандартный) и X-OCN LT (облегченный). По качеству запись в X-OCN ST визуально неотличима от F55RAW и при этом занимает на 30% меньше места, а в режиме X-OCN LT экономия места составляет целых 60%. При использовании X-OCN LT продолжительность записи увеличивается в 2,3 раза. В обоих форматах рекордер регистрирует метаданные: чувствительность ISO, цветовую температуру и проч. Эта информация никак не влияет на оригинальные 16-разрядные линейные данные с сенсора, которые передаются в постпроизводство.

### **Высокоскоростная запись в формате 4K**

По сравнению с более ранними моделями портативных 4K-рекордеров Sony модель AXS-R7 с накопителем удваивает скорость записи на камеру F55\* в формате 4K RAW: с

60 кадров/с до 120 кадров/с. Рекордер позволяет вести запись в формате 2K RAW со скоростью 240 кадров/с на F55 и F5 для последующего воспроизведения с 10-кратным замедлением\*\*. Также X-OCN может использоваться для высокоскоростной 4K/2K-съемки.

\* Запись в формате 4K со скоростью 120 кадров/с доступна только при подключении к камере F55.

\*\* Портативный рекордер AXS-R7 с накопителем несовместим с блоком интерфейса HXR-IFR5.

### **Запись в кэш-память в течение 30 секунд**

Рекордер позволяет в течение приблизительно 30 секунд\* записывать 4K-материалы в формате RAW/X-OCN в кэш-память со скоростью 23,98р в режиме ожидания. Это особенно полезно при съемке документальных материалов и дикой природы, где часто нужно фиксировать неожиданные моменты.

(\* Расчетный результат. Фактические характеристики производительности могут изменяться в зависимости условий съемки и использования).

### **Надежный металлический корпус, непроницаемый для пыли и брызг**

За счет прочного и надежного корпуса портативный рекордер AXS-R7 подходит для работы в самых сложных условиях. Металл, из которого изготовлен корпус, толще, чем у более ранних 4K-рекордеров. Кроме того, AXS-R7 непроницаем для пыли и брызг — электроника и вентиляционный канал разделены металлическим фильтром, предотвращающим попадание пыли и воды. Рекордер также более надежно крепится к камере с помощью большой скобы с отверстиями для четырех винтов.

## Два слота для высокоскоростных карт памяти AXSM.

Портативный рекордер AXS-R7 с накопителем оснащен двумя слотами для высокочастотных быстрых карт памяти AXSM серии А. Это позволяет работать на скоростях, необходимых для записи материалов в формате 4K RAW/X-OCN с частотой 120 кадров/с. С помощью бесплатного приложения RAW Viewer от Sony записанные файлы можно с легкостью воспроизводить на PC и MAC. AXSM — формат сверхбыстрой записи на недорогие носители, обеспечивающий невероятно высокое качество записи.

\* Портативный рекордер AXS-R7 несовместим с картами памяти AXS Original (AXS-512S24).

## Related products



### AXS-CR1

Компактное устройство считывания карт для носителей AXS



### PMW-F5

Компактная камера CineAlta с CMOS-матрицей 4K Super 35 мм позволяет производить видеосъемку с разрешением HD/2K на карты памяти SxS; кроме того, она оснащена выходом 16-разрядного сигнала RAW 2K/4K



### PMW-F55

Компактная камера CineAlta с CMOS-матрицей 4K Super 35 мм позволяет производить видеосъемку с разрешением HD/2K/4K на карты памяти SxS; она также оснащена выходом 16-разрядного сигнала RAW 2K/4K



### VENICE

Камера нового поколения с инновационной полнокадровой матрицей, необычайно точной цветопередачей и невероятно удобным управлением.

## Gallery

