

BC-L500

Зарядное устройство для литий-ионной аккумуляторной батареи



Overview

BC-L500 представляет собой четырехканальное устройство быстрой зарядки настольного типа для литий-ионных аккумуляторов серии BP-GL/IL/L.

Specifications

Общие характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Требования к электропитанию | 100 - 240 В перем., 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 480 ВА |
| Выход питания пост. тока | Макс. 16,8 В, 6 А |
| Рабочая температура | От 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F) |
| Габариты (Ш x В x Г) | 435 x 124 x 230 мм (17 1/4 x 5 x 9 1/8 дюймов) |
| Масса | Прибл. 5,6 кг (12 фунтов 5 унций) |

| | |
|---------------|--|
| Время зарядки | Для одной батареи BP-GL95: 145 минут в режиме BP-GL65: 155 минут в режиме BP-L60S: 150 минут |
| | Для двух батарей BP-GL95: 145 минут в режиме BP-GL65: 155 минут в режиме BP-L60S: 150 минут |

Аксессуары, входящие в комплект

Сетевой шнур питания

Руководство по эксплуатации

Держатель разъема

Gallery

