

## BC-L90

Высокоскоростное зарядное устройство для BP-FL75 и батарей с V-образным креплением



### Overview

#### **В два раза быстрее, чем обычные зарядные устройства**

BC-L90 — это зарядное устройство, рассчитанное на 2 батареи, способное вдвое быстрее заряжать батареи BP-FL75 с технологией Olivine. В инновационной батарее BP-FL75 используется технология Olivine (литий-железо-фосфатная) вместо традиционных литий-ионных катодов. В результате достигнуто значительное увеличение числа циклов зарядки/разрядки по сравнению с ранее выпускавшимися батареями Sony. BP-FL75 отлично подходит для камер PMW-F55 и PMW-F5. Необходимо лишь 70 минут, чтобы полностью зарядить BP-FL75 до уровня 75 Втч. Это обеспечит более часа работы камер PMW-F55 и PMW-F5 с рекордером AXS-R5.

Совместимость с другими батареями Sony с V-образным креплением

BC-L90 является универсальным зарядным устройством, поскольку также может заряжать батареи Sony с V-образным креплением в течение стандартного времени.

### Features

#### **В два раза быстрее, чем обычные зарядные**

## **устройства**

BC-L90 — это зарядное устройство, рассчитанное на 2 батареи, способное вдвое быстрее заряжать батареи BP-FL75 с технологией Olivine. В инновационной батарее BP-FL75 используется технология Olivine (литий-железо-фосфатная) вместо традиционных литий-ионных катодов. В результате достигнуто значительное увеличение числа циклов зарядки/разрядки по сравнению с ранее выпускавшимися батареями Sony. Для полной зарядки до уровня 75 Втч необходимо всего 70 минут.

## **Совместимость с камерами PMW-F55 и PMW-F5**

Батарея BP-FL75 имеет ту же высоту, что и камеры PMW-F55 и PMW-F5, что обеспечивает эргономичность и удобство при совместном использовании этих камер и аккумуляторной батареи. При полной зарядке батарея BP-FL75 обеспечивает более 1 часа работы камер PMW-F55 и PMW-F5 с устройством записи AXS-R5.

## **Совместимость с другими батареями Sony с V-образным креплением**

BC-L90 является универсальным зарядным устройством, поскольку может заряжать батареи Sony с V-образным креплением в течение стандартного времени.

## **4-контактный разъем XLR для выхода постоянного тока**

BC-L90 снабжен 4-контактным разъемом XLR, что позволяет применять зарядное устройство как сетевой адаптер для подачи питания (16,8 В, макс. 6 А) на другое портативное оборудование в то время, когда данное устройство не используется для зарядки.

## Gallery

