

## BC-U2

Двухканальное зарядное устройство/сетевой адаптер электропитания для литий-ионного аккумулятора BP-U90/U60/U30



### Overview

#### **Предназначено для зарядки двух аккумуляторов BP-U90/U60/U30**

Зарядное устройство BC-U2 предназначено для одновременной высокоскоростной зарядки двух компактных литий-ионных аккумуляторов BP-U90/U60/U30, от каждого из которых камкодеры XDCAM могут работать до 6 часов.\*

\* Зарядное устройство BC-U2 может зарядить 2 аккумулятора BP-U90 за 190 мин, каждый из которых сможет обеспечить потребление 85 Вт·ч, необходимое для работы камкордеров PMW-200 или PMW-EX1R в течение 360 мин. Полный список со значениями емкости и времени работы камкордеров вы можете найти в разделе с характеристиками.

Встроенный сетевой адаптер электропитания обеспечивает питание зарядки 12 В постоянного тока при зарядке одного аккумулятора

Кроме того, зарядное устройство BC-U2 снабжено кабелем электропитания 12 В постоянного тока для питания камкордера напрямую при одновременной зарядке одного аккумулятора.

## Features

### **Предназначено для одновременной зарядки двух аккумуляторов BP-U90/U60/U30**

Зарядное устройство BC-U2 предназначено для одновременной высокоскоростной зарядки двух компактных литий-ионных аккумуляторов BP-U90/U60/U30, от каждого из которых видеорежиссеры XDCAM могут работать до 6 часов.

### **Встроенный сетевой адаптер электропитания обеспечивает питание зарядки 12 В постоянного тока при зарядке одного аккумулятора**

Зарядное устройство BC-U2 снабжено кабелем электропитания 12 В постоянного тока для питания видеорежиссера напрямую при одновременной зарядке одного аккумулятора.

### **Компактность и удобство использования**

Зарядное устройство BC-U2 весит 650 г и имеет размеры 177 x 53,2 x 137 мм (Ш x В x Г).

## Specifications

### Приблизительное время зарядки

BP-U90	220 минут
--------	-----------

BP-U60	170 минут
--------	-----------

BP-U30	130 минут
--------	-----------

Приблизительное время работы, минут — BP-U90

PMW-F3L/K*	250
PMW-200**	360
PMW-150**	330
PMW-100**	360****
PMW-EX3***	310
PMW-EX1R**	360
PHU-220R	–

Приблизительное время работы, минут — BP-U60

PMW-F3L/K*	170 Вт
PMW-200**	240
PMW-150**	220
PMW-100**	240
PMW-EX3***	210
PMW-EX1R**	240
PHU-220R	240

Приблизительное время работы, минут — BP-U30

PMW-F3L/K*	–
PMW-200**	120
PMW-150**	110
PMW-100**	120
PMW-EX3***	100
PMW-EX1R**	120
RNU-220R	120

## Примечания.

Указанное выше время работы зависит от условий эксплуатации.

\* Режим Dual-Link выкл., режим записи с видеоискателем.

\*\* Режим записи с видеоискателем.

\*\*\* Режим записи с включенным ЖКД.

При длительном использовании видеорежиссера PMW-100 с установленным аккумулятором

\*\*\*\*

BP-U90 компания Sony  
рекомендует использовать  
штатив.

---

## Gallery

