

BC-U2A

Двухканальное зарядное устройство / сетевой адаптер для литий-ионных аккумуляторов BP-U90, BP-U60, BP-U60T, BP-U30



Overview

Предназначено для зарядки двух аккумуляторов BP-U90, BP-U60, BP-U60T, BP-U30

Устройство BC-U2A может одновременно быстро заряжать два компактных литий-ионных аккумулятора BP-U90, BP-U60, BP-U60T или BP-U30.

Встроенный сетевой адаптер электропитания обеспечивает питание зарядки 12 В постоянного тока при зарядке одного аккумулятора

Кроме того, зарядное устройство BC-U2A снабжено 12-вольтовым кабелем питания от источника постоянного тока для прямого питания камкордера во время зарядки одного аккумулятора.

Компактность и удобство использования

Зарядное устройство BC-U2A весит 620 г и имеет размеры 177 x 53,2 x 137 мм (Ш x В x Г).

ВАЖНО: BC-U2A соответствует стандарту безопасности IEC 62368-1.

Specifications

Общие характеристики

Требования к электропитанию	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	89 Вт
Питание от источника постоянного тока	[36 Вт] 12 В, 3,0 А
Напряжение зарядки	16,4 В
Габариты (Ш x В x Г)	177 x 53,2 x 137 мм
Масса	620 г с кабелем питания от источника постоянного тока
Рабочая температура	[Питание от источника постоянного тока] От –5 °С до +45 °С [Зарядка] От 0 °С до +45 °С

Приблизительное время зарядки

BP-U90	190 минут
BP-U60, BP-U60T	150 минут
BP-U30	130 минут

Аксессуары, входящие в комплект

Аксессуары,
входящие в
комплект

Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Кабель питания от источника
постоянного тока

Related products



PXW-FS7M2

4K-камера XDCAM со CMOS-сенсором Exmor формата Супер-35, нейтральным фильтром переменной плотности, байонетом E (с рычажной блокировкой), поддержкой съемки в форматах RAW и XAVC 4K/2K



PXW-FS5

Быстрая и удобная съемка с ручным камкордером Super 35



PXW-FS5M2

Компактный портативный камкордер Super 35 с новым впечатляющим дизайном, возможностью съемки в формате 4K с высокой частотой 120 кадров/с и HDR, системой объективов с байонетом α, нейтральным фильтром переменной плотности, поддержкой записи в 4K/2K RAW и XAVC



PXW-Z190

Ручной камкордер 4K, оборудованный тремя новыми 1/3-дюймовыми CMOS-сенсорами с поддержкой записи в качестве 4K 50p/60p*, вариообъективом с 25-кратным зумом и усовершенствованной автофокусировкой с функцией распознавания лиц



MCX-500

Многокамерная трансляция в прямом эфире

Gallery

