

BP-FLX75

Долговечные аккумуляторы
Olivine емкостью 76 ватт-час



Overview

Ускоренная зарядка и вдвое больший срок службы

В инновационных аккумуляторах BP-FLX75 вместо традиционных литий-ионных катодов используется литий-железо-фосфатная технология Olivine. Она значительно увеличивает число циклов зарядки-разрядки, благодаря чему аккумулятор служит вдвое дольше прежних моделей Sony. Для полной зарядки с помощью скоростных зарядных устройств BC-L90 и BC-L70A достаточно всего 65 минут (при этом аккумулятор совместим со старыми моделями зарядных устройств Sony).

Features

Технология Olivine продлевает срок службы аккумуляторов

В аккумуляторах BP-FLX75 вместо традиционных литий-ионных катодов используется литий-железо-фосфатная технология Olivine. Она значительно увеличивает число циклов зарядки-разрядки, благодаря чему аккумулятор служит вдвое дольше прежних моделей Sony.

Не тратьте лишнего времени на зарядку

Благодаря скоростным зарядным устройствам BC-L90 и BC-L70A от Sony для полной зарядки до 76 ватт-час достаточно всего 65 минут.

Обратная совместимость

С аккумулятором BP-FLX75 можно использовать и обычные зарядные устройства Sony, обеспечивающие стандартное время зарядки. Модели BC-L70, BC-L160, BC-L500 и AC-DN10 поддерживаются полностью, однако гарантируют зарядку только до 95%.

Механизм V-Mount совместим с широким спектром видеокамер Sony

BP-FLX75 имеет такие же габариты, что и аккумуляторная батарея BP-GL95A, а надежный механизм V-Mount совместим с широким спектром профессиональных видеокамер Sony (в частности PXW-X500, PXW-X400 и PXW-Z450), а также некоторыми моделями портативных видеомагнитофонов и видеомониторов.

Specifications

Общие характеристики

Тип аккумулятора	Литий-ионный аккумулятор
------------------	--------------------------

Максимальное напряжение	14,2 В пост. тока
-------------------------	-------------------

Номинальное напряжение	12,8 В пост. тока
------------------------	-------------------

Емкость	5900 мА/ч (прибл. 76 ватт-час)
---------	--------------------------------

Рабочая температура	-20...+45°C (-4...+113°F)
---------------------	------------------------------

Габариты (Ш x В x Г)	101 x 37 x 169 мм (4 x 1,5 x 6,75 дюйма)
----------------------	---

Масса (приблизительно)	980 г (2 фунта 2,6 унции)
---------------------------	---------------------------

Рекомендованное зарядное устройство / адаптер переменного тока	BC-L70A*
	BC-L90*
	BC-L70**
	BC-L160**
	BC-L500**

	AC-DN10**
--	-----------

Примечания

* Поддержка быстрой зарядки
BC-L70A: 1-канальная зарядка
BC-L90: 2-канальная
параллельная зарядка

** BC-L70, BC-L160, BC-L500 и AC-DN10 обеспечивают зарядку только до 95%.

Related products



BC-L70A

Двухканальное зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора



XDCA-FX9

Блок расширения для камеры FX9

Gallery

