

CAC-12

Регулируемый держатель микрофона для камеры



Overview

Регулировка направления микрофона по двум осям

Удобство и простота управления. Для подключения конденсаторного микрофона ECM-647/678 или C-74 к камерам и камкордерам.

Совместимость

Может использоваться со следующими моделями: DSR-250P/1, DSR-400PK, DSR0400PL, DSR-400WSPL, DXC-D55PH, DXC-D55PK, DXC-D55PL, DXC-WSPL, DXC-D55WSPH.

Features

Совместимость

Совместим со следующими камерами: DSR-250P/1, DSR-400PK, DSR0400PL, DSR-400WSPL, DXC-D55PH, DXC-D55PK, DXC-D55PL, DXC-WSPL, DXC-D55WSPH.

Подходит к большинству микрофонов

Включает резиновый адаптер для микрофонов диаметром 19 мм, таких как ECM-672 и C-74.

Related products



HXC-FB80

Студийная цветная
HD-камера с тремя
2/3-дюймовыми
CMOS-матрицами
Exmor™

Gallery

