

## CBK-3610XS

Система с удлинителем для  
камеры VENICE



### Overview

#### **Непревзойденная эксплуатационная гибкость без ущерба для качества изображения**

Система с удлинителем для камеры VENICE (CBK-3610XS) позволяет отделить модуль сенсора от корпуса камеры VENICE и соединить их с помощью кабеля длиной до 5,5 м без ущерба для качества изображения.

В комплект входит крышка передней панели, футляр для модуля сенсора и кабель длиной 2,7 м с удлинителем длиной 2,7 м. (Камера VENICE в комплект не входит.)

Она также оснащена выходом HD-SDI и обеспечивает выходную мощность 24 В для питания различных устройств (например, сервоприводов объективов и средств контроля). Благодаря множеству отверстий для винтов на всех поверхностях можно легко присоединить дополнительные аксессуары и разнообразные риги. Система с удлинителем полностью совместима со всеми существующими и будущими камерами VENICE, встроенное ПО которых обновлено до версии 3 и новее.

Система с удлинителем полностью совместима с системами камер VENICE и VENICE 2 с блоком формирования изображения 6К. В будущем планируется выпуск нового

комплекта с поддержкой блока формирования изображения 8K.

## Features

### **Еще больше мобильности и маневренности**

Разъединение модуля сенсора и корпуса камеры и удаление их на расстояние до 5,5 м открывает невероятные возможности при съемке со стабилизирующим подвесом, с рук, в кожухах для съемки на вертолете или под водой, со специальными ригами для контента формата 3D или VR и в ограниченном пространстве, например в транспортных средствах. Отделенный от корпуса модуль сенсора весит всего 1,9 кг с узлом крепления PL и 1,4 кг с узлом крепления E. Невероятные возможности съемки обеспечены.

### **Качество изображения останется таким же высоким**

При съемке с системой CBK-3610XS качество изображения не станет хуже. Во время использования стандартного кабеля длиной 2,7 м и удлинителя для удаления на максимальное расстояние 5,5 м вы можете быть уверены, что качество изображения останется таким же, как при съемке на камеру VENICE стандартной конфигурации.

### **Продвинутые функции**

CBK-3610XS сохраняет полный набор продвинутых функций камеры VENICE: встроенную 8-ступенчатую систему стеклянных нейтральных светофильтров, двойное ISO и многие другие возможности.

## Specifications

### Общие характеристики

Прибл. 2,4 Вт (с удлинителем)

Потребляемая мощность	2,7 м) Прибл. 3,9 Вт (с удлинителем 5,5 м)
Рабочая температура	От 0 до 40 °С
Температура хранения	От -20 °С до +60 °С
Масса	
СВК-3610XS	Прибл. 2,9 кг (без аксессуаров, входящих в комплект)
Блок сенсора для установки на СВК-3610XS	С узлом крепления PL: прибл. 1,9 кг С узлом крепления E: Прибл. 1,4 кг
Входные и выходные соединители	ВХОДНОЙ разъем 24 В (3-контактный Fischer) (1) ВЫХОДНОЙ разъем 24 В (3-контактный Fischer) (1)  ВХОДНОЙ разъем МОНИТОРА (тип BNC) (1) ВЫХОДНОЙ разъем МОНИТОРА (тип BNC) (1)



## Gallery

