

## CBK-DL1

USB-адаптер для подключения дополнительных устройств для плечевых и ручных камер



### Overview

CBK-DL1 — это адаптер с интерфейсом USB для подключения дополнительных устройств, который оснащен входом и выходом постоянного тока 12 В. Он также может получать питание от камер или другого внешнего источника. При использовании данного адаптера количество USB-разъемов на совместимых камерах увеличивается вдвое, поэтому вы сможете воспользоваться дополнительными сетевыми функциями. Среди них такие: возможность проведения потоковых QoS-трансляций с двухканальным соединением\*, передача данных по FTP\*\* с помощью мобильного приложения Content Browser Mobile и прочие.

\* Чтобы использовать двухканальное сотовое соединение с сервисом XDCAM air, необходима дополнительная лицензия, за которой следует обратиться к торговому представителю Sony. В странах, где XDCAM не поддерживается, можно активировать дополнительную лицензию и осуществлять потоковую передачу непосредственно на локальные сетевые RX-станции PWS-100RX1, PWS-110RX1 и PWS-110RX1A.

\*\* Для передачи данных по FTP используется одноканальное сотовое соединение.

Обратите внимание, что в комплект адаптера CBK-DL1 не входит модем сотовой связи и USB-модуль для

беспроводной передачи данных через LAN. Для передачи данных требуется контракт на использование услуг мобильного оператора. О рекомендованных модемах сотовой связи узнавайте у торгового представителя Sony.

Рекомендованные совместимые камкордеры: PXW-X500, PXW-X400, PXW-Z450, PXW-Z190 и PXW-Z280.

СВК-DL1 можно использовать с дополнительными сетевыми адаптерами СВК-WA100 и СВК-WA101, которые совместимы с другими плечевыми камкордерами Sony: PMW-400, PXW-X320, PDW-850, PDW-700, PDW-F800, PDW-680, PMW-500, PMW-350 и PMW-320. Вам не потребуется дополнительно приобретать аксессуары для монтажа, поскольку в комплект поставки СВК-DL1 входит кронштейн для плечевых камкордеров.

Если вы планируете использовать адаптер СВК-DL1 с ручными камкордерами PXW-Z280, PXW-Z190 и PXW-X200, необходимо приобрести монтажный кронштейн PROTECH стороннего производителя. Для поддержки сетевых функций камкордера PXW-Z190 установите дополнительный сетевой лицензионный ключ СВКZ-SLNW1.

## Specifications

### Общие характеристики

Напряжение питания	11–17 В пост. тока
Потребляемая мощность	Прибл. 1,3 Вт
Рабочая температура	От 0 до 40 °С
Рабочая влажность	От 20% до 90%
Температура хранения	От –20 до +60 °С

---

## Размеры

(ширина x высота x глубина 96 x 133 x 48 мм  
без выступающих частей)

---

Масса (приблизительно) 180 г

---

Компания оставляет за собой право вводить изменения в конструкцию и спецификации без уведомления.

---

## Related products



### **PWS- 110RX1A**

Сетевая RX-станция

## Gallery

