

## CBK-NA1

Набор адаптеров для подключения модемов 3G/4G/LTE и Wi-Fi к камкордерам XDCAM



### Overview

**Упрощает подключение к LAN камкордеров PXW-X180, PXW-X200 и PXW-X500 в сочетании с беспроводными адаптерами CBK-WA100 и CBK-WA101.**

Набор CBK-NA1 включает CBK-NA1E, насадку для подключения модема 3G/4G/LTE и Wi-Fi, а также адаптер CBK-NA1R USB/RJ-45. CBK-NA1E позволяет установить модем на ручку камкордера — в этом случае он не мешает вам вести съемку, а сигнал будет передаваться четко и быстро. CBK-NA1R позволяет вам использовать функции потокового воспроизведения, которыми оснащен камкордер, при подключении через провод. Устройство оснащено кабельным фиксатором, чтобы не допустить повреждения USB-разъема.

#### **Адаптер для подключения сетевого модуля**

Адаптер CBK-NA1E предназначен для подключения модема с поддержкой 3G/4G/LTE к камкордерам Sony. Он оптимизирован для работы с моделями PXW-X180, PXW-X200 и PXW-X500. Модуль фиксируется на кронштейне 1/4-дюймовым резьбовым соединением.

#### **Адаптер USB/RJ-45**

CBK-NA1R — это переходник из USB-разъема\* в RJ-45, которым оснащены камкордер или модемы CBK-WA100/CBK-

WA101. С его помощью вы сможете подключить камкордер к сети с помощью сетевого кабеля и передавать с него потоковое видео. Кабельный фиксатор обеспечивает надежность подключения.

\* Название терминала зависит от того, какое устройство подключается (беспроводной USB-модуль для подключения к LAN или насадка для подключения внешних устройств).

## Features

### **Адаптер для подключения сетевого модуля**

Насадка CBK-NA1E предназначена для подключения модема с поддержкой 3G/4G/LTE к камкордерам Sony. Она оптимизирована для работы с моделями PXW-X180, PXW-X200 и PXW-X500. Модуль фиксируется на кронштейне 1/4-дюймовым резьбовым соединением. С помощью этого адаптера вы сможете установить модем так, чтобы он не мешал вам вести съемку, а сигнал будет передаваться более четко и быстро.

### **Адаптер USB/RJ-45**

CBK-NA1R — это переходник из USB-разъема\* в RJ-45, которым оснащены камкордер или модемы CBK-WA100/CBK-WA101. С его помощью вы сможете подключить камкордер к сети с помощью сетевого кабеля и передавать с него потоковое видео. Кабельный фиксатор обеспечивает надежность подключения. В комплект входит также фиксирующая стяжка, которая обеспечивает надежность крепления сетевого кабеля к адаптеру USB/RJ-45.

\* Название терминала зависит от того, какое устройство подключается (беспроводной USB-модуль для подключения к LAN или насадка для подключения внешних устройств).

## Specifications

### Адаптер для подключения сетевого модуля CBK-NA1E

USB	USB 2.0, тип A
-----	----------------

Длина кабеля	Прибл. 200 мм
--------------	---------------

Масса	Прибл. 65 г
-------	-------------

Рабочая температура	0°C~+40°C
---------------------	-----------

Рабочая влажность	20%~90%
-------------------	---------

Температура хранения	-20°C~+60°C
----------------------	-------------

### Адаптер USB-RJ45: CBK-NA1R

USB	USB 2.0, тип A
-----	----------------

Сетевой терминал	RJ-45 10 /100BASE-T
------------------	---------------------

Система подачи питания	Питание от шины USB
------------------------	---------------------

Длина кабеля	Прибл. 100 мм
--------------	---------------

Масса	Прибл. 20 г
-------	-------------

Потребляемая мощность	1,5 Вт
-----------------------	--------

мощность

---

Рабочая температура	0°C~+40°C
---------------------	-----------

---

Рабочая влажность	20%~90%
-------------------	---------

---

Температура хранения	-20°C~+60°C
----------------------	-------------

---

## Gallery

