

## DSRM-10

Пульт дистанционного управления



### Overview

Обеспечивает проводное дистанционное управление функциями STOP (Стоп)/REC (Запись)/PAUSE (Пауза)/REW (Обратная перемотка)/PLAY (Воспроизведение)/FFWD (Прямая перемотка). Поиск JOG/SHUTTLE. Поиск с  $\pm 16x$  скоростью

### Specifications

#### Общие спецификации

Требования к электропитанию / Потребляемая мощность	5 В пост. (от подсоединенного ВМ)
---	-----------------------------------

Потребляемая мощность	50 мВт
-----------------------	--------

Дистанционное управление	Штекер Stereo mini (с кабелем длиной 3 м)
--------------------------	---

Габариты	90 (Ш) × 46 (В) × 182 (Г) мм
----------	------------------------------

Масса

Приблизительно 360 г

---

## Gallery

