

DVF-EL200

OLED-видоискатель Full HD



Overview

OLED-видоискатель Full HD для камер CineAlta PMW-F55/F5 — это более высокое разрешение, яркие цвета и длительный срок службы

Видоискатель Full HD модели DVF-EL200 обеспечивает более высокую яркость органического светодиода (OLED) для камер CineAlta моделей PMW-F55 и PMW-F5. Компактный экран видоискателя диагональю всего 0,7 дюйма (эффективный размер изображения, измеренный по диагонали) отличается невероятной четкостью изображения в формате 1920 x 1080 Full HD. И высокое разрешение — лишь первое из его превосходных качеств. Новейшая технология OLED обеспечивает превосходную яркость (прибл. 200 кд/м²), что примерно вдвое превосходит возможности предыдущего видоискателя DVF-EL100 для PMW-F55/F5. Высококачественная OLED-панель последней модели помогает оператору камеры легко и комфортно выполнять фокусирование и кадрирование. Помимо улучшенной OLED-панели, видоискатель DVF-EL200 обладает и другими преимуществами, среди которых: более прочная конструкция, усовершенствованная матрица измерения расстояния до глаза, поворотные регуляторы для управления яркостью, контрастностью и резкостью, а также более крупное и удобное кольцо диоптрийной коррекции, жесткий разъем LEMO и система быстрого

отсоединения видоискателя от камеры.

Совместимость с камерами CineAlta

Подходит для камер CineAlta, в частности PMW-F55 и PMW-F5.

Отдельный кабель видоискателя и крепление

Чтобы использовать видоискатель DVF-EL200 с камерами F55 и F5, необходимы специальные кабели и крепление СВК-55АТ (продаются отдельно).

Features

OLED-панель Full HD с разрешением 1920 × 1080 и диагональю 0,7 дюйма

Панель Full HD с разрешением 1920 x 1080 позволяет операторам камеры легко и просто фокусировать и кадрировать изображения.

OLED-панель с повышенной яркостью и контрастностью

Новейшая технология OLED обеспечивает превосходную яркость (прибл. 200 кд/м²), что примерно вдвое превосходит возможности предыдущего видоискателя DVF-EL100 для PMW-F55/F5. Технология OLED с использованием самоподсвечивающихся пикселей гарантирует максимальную контрастность. Видоискатель воспроизводит движение с высокой точностью и позволяет легко фокусировать 4K-изображение без смазанности и тянущихся продолжений.

Разъем LEMO

Видоискатель подключается к камере F55 или F5 через прочный разъем LEMO.

Крупное кольцо диоптрийной коррекции с плавным переключением

Кольцо диоптрийной коррекции крупнее и переключается более плавно, что значительно облегчает его

использование. Оно также оснащено шкалой регулировки.

Брызго- и пыленепроницаемость

Видоискатель защищен от пыли и брызг, поэтому идеально подходит для работы в полевых условиях.

Удобное и быстрое крепление

Видоискатель устанавливается на камеры F55 и F5 с помощью крепления СВК-55АТ (продается отдельно). СВК-55АТ обеспечивает быстрое и удобное отсоединение видоискателя от камеры.

Поворотный регулятор уровней яркости, контрастности и резкости

Видоискатель оснащен поворотным регулятором с кнопкой меню внутри. Он позволяет быстро настраивать яркость, контрастность и резкость, не открывая экранное меню камеры.

Усовершенствованная матрица

Когда датчик приближения определяет, что глаз оператора больше не находится рядом с видоискателем, DVF-EL200 автоматически инвертирует OLED-экран. Радиус реагирования датчика увеличен вдвое по сравнению с прежней моделью (DVF-EL100), поэтому новые видоискатели более чувствительны.

Отдельный кабель видоискателя и крепление

Чтобы использовать видоискатель DVF-EL200 с камерами F55 и F5, необходимы специальные кабели и крепление СВК-55АТ (продаются отдельно).

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Электропитание | от камеры) |
| Потребляемая мощность | 3,0 Вт |
| Рабочая температура | 0–40 °C (32–104 °F) |
| Температура хранения | -20–60 °C (-4–140 °F) |
| Масса | Прибл. 660 г |
| Габариты | 190 (Д) x 98 (Ш) x 91 (В) |

Характеристики

| | |
|-----------------------|---|
| Яркость | 200 кд/м ² (пиковая яркость, типовое значение) |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Цветовая температура: | D65 |

Разъем

| | |
|-----------|---------------------------|
| Разъем VF | 26-контактный разъем LEMO |
|-----------|---------------------------|

Аксессуары, входящие в комплект

Аксессуары,
входящие в
комплект

Руководство по эксплуатации
(1)

Related products



PMW-F55

Компактная камера CineAlta с CMOS-матрицей 4K Super 35 мм позволяет производить видеосъемку с разрешением HD/2K/4K на карты памяти SxS; она также оснащена выходом 16-разрядного сигнала RAW 2K/4K



PMW-F5

Компактная камера CineAlta с CMOS-матрицей 4K Super 35 мм позволяет производить видеосъемку с разрешением HD/2K на карты памяти SxS; кроме того, она оснащена выходом 16-разрядного сигнала RAW 2K/4K



VENICE

Камера нового поколения с инновационной полнокадровой матрицей, необычайно точной цветопередачей и невероятно удобным управлением.

Gallery

