

ECM-166BMP

Однонаправленный
нагрудный электретный
конденсаторный микрофон



Overview

Черный узконаправленный электретный конденсаторный нагрудный микрофон с 3-полюсным разъемом с фиксатором для использования с поясным передатчиком серии UWP

- Узконаправленный электретный конденсаторный микрофон
- Этот нагрудный микрофон, предлагаемый по разумной цене, идеален для видеожурналистики и внестудийного видеопроизводства

Specifications

Звуковая секция

Тип капсуля	Электретный конденсаторный
Частотная характеристика	100–10 кГц
Диаграмма направленности	Однонаправленный
Чувствительность *	-45 дБ (5,6 мВ) ±3 дБ

[1]

Выходное сопротивление * [2]	2,5 кОм \pm 30%, несимметричный
------------------------------	-----------------------------------

Динамический диапазон	96 дБ или более
-----------------------	-----------------

Отношение сигнал-шум * [3]	60 дБ или более
----------------------------	-----------------

Уровень собственного шума * [4]	34 дБ (уровень звукового давления) или менее
---------------------------------	--

Максимальный уровень входного звукового давления * [5]	130 дБ (уровень звукового давления)
--	-------------------------------------

Общий раздел

Разъем	Тип ВМР. Поставляется с 3-полюсным мини-штекером диам. 3,5 мм.
--------	--

Микрофонный кабель	3,9 фута 1,2 м
--------------------	-------------------

Требования к электропитанию	1,1–10,0 В пост. тока
-----------------------------	-----------------------

Потребляемая мощность	0,4 мА или менее
Габариты *[6]	φ 12,7 x 23,8 мм (микрофонная головка) φ. 1/2 x 15/16 дюйма (микрофонная головка)
Масса	Прибл. 19,8 г Прибл. 0,7 унции
Аксессуары, входящие в комплект	Уретановый ветрозащитный экран (1) Одиночный горизонтальный галстучный зажим (1) Руководство по эксплуатации (1)

Примечания

Примечание	<p>*[1] 0 дБ = 1 В/Па, на 1 кГц</p> <p>*[2] Выходное сопротивление на 1 кГц</p> <p>*[3] взвешенное по характеристике А, 1 кГц, 1 Па.</p> <p>*[4] 0 дБ (уровень звукового давления) = 20? Па.</p> <p>*[5] 0 дБ (уровень звукового давления) = 20? Па.</p>
------------	--

*[6] Указанные размеры являются приблизительными.

Related products



UWP-D11

Поясной комплект радиомикрофона UWP-D



UWP-D12

Комплект ручного радиомикрофона UWP-D



UWP-D16

Комплект поясного передатчика и подключаемого через разъем XLR радиомикрофона UWP-D

Gallery

