


File Server mode License for FM2

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



Overview

Лицензия для режима File Server ПО FM2 (FSL) — это дополнительная лицензия для программного обеспечения File Manager2.

Эта лицензия активирует стандартный файловый интерфейс ввода-вывода для File Manager2 (может использоваться локальными или сетевыми приложениями (SMB)).

Примечание. Чтобы воспользоваться FSL, сперва необходимо установить ПО File Manager2 и активировать его основную лицензию.

Данный продукт является ключом активации для предустановленного программного обеспечения.

Features

Активирует режим File Server ПО File Manager2

Specifications

Ознакомьтесь с руководством пользователя ПО

Related products



ODS-D280U

Автономные приводы Optical Disc Archive с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



ODS-D77UA

Устройство ODS-D77UA отличается высокой скоростью передачи данных. Чтение: 1,1 ГБ/с. Однократная запись: 440 МБ/с. С возможностью перезаписи: 160 МБ/с. (при использовании контрольного чтения после записи). Выполнение зависит от типа картриджа.



ODS-D55U

Автономный накопитель для архивов оптических дисков со скоростью передачи данных 330 Мбит/с (чтение), 210 Мбит/с (запись на однократно записываемые диски) или 130 Мбит/с (запись на перезаписываемые диски)



ODS-D280F

Оптоволоконный привод Optical Disc Archive для масштабируемой библиотеки ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



ODS-L30M

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS-L60E

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



ODS-L100E

* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



Optical Disc Archive Cartridge Generation 1

Диск емкостью 300 ГБ*, 600 ГБ, 1,2 ТБ и 1,5 ТБ (однократная и многократная запись)

ODC300R,

ODC300RE, ODC600R,
ODC600RE,
ODC1200RE,
ODC1500R



File Manager2

* За подробностями
обращайтесь к
местному
торговому
представителю.



ODS-L10

Библиотека архива
оптических дисков с
10 гнездами



ODS- D380U

* За подробностями
обращайтесь к
местному
торговому
представителю.

Gallery

