

## HDVF-L10

3,5-дюймовый цветной ЖКД-видоискатель HD



### Overview

3,5-дюймовый цветной ЖКД-видоискатель HD для камер с круглым 20-контактным интерфейсным разъемом для подключения видоискателя. Совместимые камеры выводят на видоискатель QHD-сигнал более высокого разрешения. Операторы камер получают возможность контролировать рабочий процесс непосредственно через ЖКД, поскольку увеличительное стекло и компоненты углового сочленения можно откидывать вверх.

### **3,5-дюймовый цветной ЖКД-видоискатель QHD**

**Используется круглый 20-контактный интерфейсный разъем для подключения видоискателя**

**Переключаемый режим отображения**

### Specifications

#### Общие характеристики

Источник питания	от 10,5 до 17,0 В, пост. ток (питание от камеры)
------------------	---

Потребляемая мощность	3,3 Вт
-----------------------	--------

Рабочая температура	-5°C–45°C
Температура хранения	-20°C...+60°C (-4 F...+140 F)
Масса	700 г
Габариты	201 мм (8 дюймов) × 255 мм (10 1/8 дюйма) × 60 мм (2 3/8 дюйма) 89 мм (3 5/8 дюйма)
Размеры области отображения для 3,5-дюймового трансфлективного цветного TFT ЖКД	76,8 × 43,2 мм (3 1/8 × 1 3/4 дюйма) (H/V, формат изображения 16:9)

## Характеристики

Яркость	200 кд/м <sup>2</sup> (типичное значение) (с установленным окуляром)
Разрешение	500 твл или более
Цветовая температура	6500 К (типичное значение)

## Разъем

Разъем	Круглый 20-контактный соединитель
--------	-----------------------------------

---

## Аксессуары, входящие в комплект

Аксессуары, входящие в комплект	Руководство по эксплуатации (1)
---------------------------------	---------------------------------

---

## Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары	Поворотное крепление видеоискателя: ВКВ-401
---------------------------	---

---

## Совместимые продукты

Совместимые продукты	НХС-FB75КС, НХС-FB75Н, HDC-1700, HDC-2400, HDC-2500, HDC-2570, HDC-3300R, HDC-4300, HSC-100R, HSC-100RF, HSC-300R, HSC-300RF, PDW-680, PDW-700, PDW-850, PDW-F800, PMW-500, PXW-X400, PXW-X500
----------------------	--

---

## Примечания

Компания оставляет за собой право вводить изменения в

Примечания

конструкцию и спецификации  
без уведомления.

---

Related  
products



### **HXC-FB80**

Студийная цветная  
HD-камера с тремя  
2/3-дюймовыми  
CMOS-матрицами  
Exmor™

## Gallery

