

HKC-WL50

Адаптер беспроводного передатчика для HDC-5500 и HDC-3500



Overview

Адаптер беспроводного передатчика HKC-WL50 — это специальная боковая панель для HDC-5500 и HDC-3500.

* В комплект входит специальный адаптер для крепления батареи.

Features

Компактный корпус и сбалансированная конструкция

HKC-WL50 добавляет в камеру возможности беспроводной передачи. Компактный корпус и сбалансированная конструкция снижают нагрузку на операторов во время длительных и выездных съемок.

Беспроводная передача сигнала 4K

HDC-5500 поддерживает вывод беспроводного сигнала 4K, а в HDC-3500 поддержка этого формата возможна при наличии адаптера HKC-WL50 и программной 4K-лицензии HZC-UHD50.

Удобная интеграция со сторонними беспроводными решениями

В HKC-WL50 уже интегрированы несколько сторонних беспроводных решений. Для получения дополнительной информации обратитесь к торговому представителю.

Простая замена боковой панели

НКС-WL50 — одна из многочисленных панелей, доступных для HDC-5500 и HDC-3500. Панели легко сменить, если вам необходимо передать сигнал по оптоволоконному или триаксиальному кабелю.

Related products



HDC-3500

Портативная системная 4K-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-сенсорами для передачи данных по оптоволоконному кабелю



HDC-5500

Высокопроизводительная портативная системная 4K-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-сенсорами и возможностью прямой передачи данных в 4K



HZC- UHD50 / HZC- UHD50M / HZC- UHD50W

Программные лицензии для съемки и передачи видео в 4K и прогрессивном формате 1080



HZC- HFR50 / HZC- HFR50M / HZC- HFR50W

Программные лицензии на съемку в формате HD с максимальным 8-кратным замедлением для системной камеры HDC-5500



HZC- QFR50 / HZC- QFR50M / HZC- QFR50W

HD с макс. 4-кратным замедлением с системной камерой HDC-3500 и пр.

Gallery

