

## HSCU-300R

Компактный HD блок  
камерного канала для камер  
HSC-300R и HSC-100R



### Overview

#### **Простая и универсальная конфигурация с цифровой триаксальной системой**

Камера оснащена компактным блоком камерного канала размера 1.5 RU HSCU-300R, поддерживающего стандартизированные 19-дюймовые системы крепления, которые идеально подходят для работы в небольших помещениях. При замене передней панели HSCU-300R на дополнительную панель камерного канала CCU HКСU-FP2 можно настроить простую систему удаленного доступа и контроля. Большинство функций камеры можно управлять с помощью регуляторов и переключателей на HКСU-FP2.

#### **Управление несколькими камерами**

Более того, в сочетании с дополнительным ПО для камеры HZCU-MC3, устройство HSCU-300R позволяет контролировать HSC-300R или HSC-100R через центральный блок настройки MSU-1000/1500 или с помощью пульта дистанционного управления серии RCP-1000. Это дает возможность использовать камеру как обычную студию систему или как часть глобальной системы вещания, состоящую из нескольких камер.

## Gallery

