

## HSCU-300RF

Компактный HD блок  
камерного канала для камер  
HSC-300RF и HSC-100RF



### Overview

#### **Простая и универсальная конфигурация системы, работающей через оптоволоконное соединение со скоростью 1,5 Гбит/с**

Камера оснащена компактным блоком камерного канала размера 1.5 RU HSCU-300RF, поддерживающего стандартизированные 19-дюймовые системы крепления, которые идеально подходят для работы в небольших помещениях. При замене передней панели HSCU-300RF на дополнительную панель камерного канала CCU HSCU-FP2 можно настроить простую систему удаленного доступа и контроля. Большинство функций камеры можно управлять с помощью регуляторов и переключателей на HSCU-FP2.

#### **Управление несколькими камерами**

Более того, в сочетании с дополнительным ПО для камеры HZCU-MC3, устройство HSCU-300RF позволяет контролировать HSC-300RF или HSC-100RF через центральный блок настройки MSU-1000/1500 или с помощью пульта дистанционного управления серии RCP-1000. Это дает возможность использовать HSC-300RF как обычную студийную систему или как часть глобальной системы вещания, состоящую из нескольких камер.

## Gallery

