

## MB-535

Кронштейн для монтажа в стойку монитора LMD-1510W



### Overview

#### **Прочный кронштейн 7U для монтажа в стойку**

Кронштейн MB-535 можно наклонять в диапазоне от 0° до 20° как вперед, так и назад (положение фиксируется винтами); его можно крепить к монитору с отверстиями для крепления VESA (четыре винта +PWH4x12 прилагаются).

### Features

#### **Предназначен для крепления монитора LMD-1510W**

Кронштейн MB-535 можно наклонять в диапазоне от 0° до 20° как вперед, так и назад (положение фиксируется винтами); его можно крепить к монитору с отверстиями для крепления VESA (четыре винта +PWH4x12 прилагаются).

#### **Легкая и прочная конструкция**

Кронштейн 7U имеет прибл. размеры (Ш x В x Г) 482,6 x 310,3 x 111,6 мм. Его масса — прибл. 2 кг.

## Gallery

