

## MB-X6

### Базовый блок тюнеров



### Overview

- Позволяет размещать до шести модулей тюнеров в корпусе UWP-X1/X2, для использования до шести одновременно работающих каналов
- Благодаря подключению WD-850A и многоканальному использованию можно работать даже с большим числом каналов
- Простой механизм присоединения и отсоединения моделей тюнеров
- Переключатель аттенюатора ВЧ-входа (10 дБ/0 дБ)
- Симметричный выход XLR для каждого тюнера и объединенный выход
- Возможность выбора уровня выходного сигнала: -58 дБи (для микрофона) или -20 дБи (для линии) при девиации  $\pm 5$  кГц и частоте модуляции 1 кГц
- Функция автоматического поиска каналов осуществляет автоматический поиск свободных каналов
- В комплект входят пассивные антенны
- Модульный 19-дюймовый блок для стойки высотой 1U

### Specifications

#### Секция антенны

Входной соединитель	BNC-R, 50 Ом (x2)
---------------------	-------------------

## Звуковая секция

Аналоговый выход	XLR-3-32, симметричный (x7) -58 дБи (микрофон, при опорном значении девиации) -20 дБи (линия, при опорном значении девиации)
------------------	--

## Общие характеристики

Требования к электропитанию	230 В перем. тока, 50/60 Гц
-----------------------------	-----------------------------

Потребляемая мощность	30 Вт (При использовании шести модулей тюнеров WRU-806A/806B)
-----------------------	--

Рабочая температура	От 32 °F до 104 °F От 0 °C до 40 °C
---------------------	--

Температура при хранении/ транспортировке	От -4°F до +131°F От -20°C до +55°C
--	--

Габариты *[1]	482 x 44 x 285 мм (Ш x В x Г)
---------------	-------------------------------

	19 x 1 3/4 x 11 1/4 д. (Ш x В x Г)
Масса	Прибл. 5,5 кг (без блоков тюнера) Прибл. 12 фунтов 2 унции (без блоков тюнера)
Аксессуары, входящие в комплект	Руководство по эксплуатации (1) Диск CD-ROM (1) (только в Европе) Антенны (2) Сетевой шнур питания (1)

## Примечания

Примечание	*[1] Указанные размеры являются приблизительными.
------------	---

## Gallery

