

## MSU-3000

Центральный блок настройки,  
горизонтальная панель  
дистанционного управления  
многокамерной системой



### Overview

Центральный блок настройки MSU-3000 оснащен интуитивной панелью для эффективного управления подключенными системными камерами серии HDC от Sony.

Горизонтальный компактный блок MSU-3000 обладает техническими и эргономичными характеристиками предыдущей модели MSU-1000, а также легко помещается в 19-дюймовую стойку стандарта EIA (рэковый размер для монтажа). С его помощью можно управлять несколькими системными камерами по локальной сети 1000Base-T LAN или одной камерой, подключившись напрямую через соединительный кабель CCA от Sony.

Новая улучшенная сенсорная панель оснащена дополнительными светодиодными индикаторами и 21 назначаемой кнопкой, что позволяет эффективнее управлять оборудованием и оптимизировать рабочий процесс. Например, вы можете получить прямой доступ к камере, блоку управления и функциям процессора полосы частот через страницу меню и назначить часто используемые функции на кнопки.

### Features

#### **Гибкая и масштабируемая настройка системы**

Блок MSU-3000 обладает теми же габаритами и

интерфейсом, как и предыдущая модель MSU-1000. Его можно использовать для управления крупно- и мелкомасштабными системами. Например, MSU-3000 может легко контролировать до 96 блоков системных камер серии HDC.

## **Назначаемые переключатели**

Чтобы обеспечить простой и быстрый доступ к функциям и пунктам меню, вы можете назначить на них специальные кнопки на странице управления пунктами меню. Назначить задачу можно не более чем 21 кнопке на панели (F1–F11, 1–10). пункты меню по категориям на свое усмотрение.

## **Новая сенсорная ЖК-панель**

Большая сенсорная панель оснащена новым 7-дюймовым экраном с разрешением WVGA (800 x 480), что позволяет лучше видеть все пункты меню.

## **Флэш-накопитель USB**

Настройки центрального блока управления можно сохранить или загрузить с помощью флэш-накопителя USB. Кроме того, можно сохранить следующие параметры: Scene files (Файлы сцены) и Reference files (Эталонные файлы) для камеры, блока управления камерой и процессора полосы частот, а также данные All Setting (Все настройки) для преобразователя HDR-контента HDRC-4000.

## **Высокоскоростное подключение по сети LAN**

Блок MSU-3000 поддерживает подключение по локальной сети 1000Base-T Ethernet LAN и прямое соединение через 8-контактный кабель CCA от Sony.

## **Удобный веб-интерфейс**

Удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет регулировать начальные настройки центрального блока с помощью компьютера, подключенного к сети удаленно\*.

\* Эта функция будет в следующем обновлении.

## Индикация состояния устройства

Нажав кнопку состояния, вы увидите на ЖК-панели оповещение об изменении состояния подключенной камеры, блока управления или процессора полосы частот. Также могут быть отображены изменения состояния некоторых настроек.

## Specifications

### Общие характеристики

Электропитание	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 0,30 А (макс.) 10,5–17 В пост. тока, 2,3 А (макс.)
----------------	---

Рабочая температура	От 5 °С до 40 °С
---------------------	------------------

Температура хранения	От -20 до 60 °С
----------------------	-----------------

Габариты (Ш x В x Г)	400,6 x 222 x 67 мм (без выступающих частей)
----------------------	---

Масса	Прибл. 4,2 кг
-------	---------------

### Входные/выходные разъемы

8-контактный разъем RJ-45  
(1 шт)

LAN (Локальная сеть)	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
ДУ блоком управления (CCU) / командным сетевым блоком (CNU)	Многофункциональный соединитель, 8-контактный, розетка (x1)
AUX (Дополнительный)	Многофункциональный соединитель, 8-контактный, розетка (x1)
Порт ввода-вывода	D-sub, 50-контактный гнездовой разъем (x1)
Вход перем. тока:	3-контактный (x1)
Вход постоянного тока	XLR 4-контактный (x1)

## Related products



### RCP-1000

Панель дистанционного управления с джойстиком для камер серий HDC/HSC/HXC. 6 панелей в 19-дюймовой стойке EIA.



### RCP-1001

Кнопочный вариант обычной панели дистанционного управления для камер серий HDC/HSC/HXC. 6 панелей в 19-дюймовой стойке EIA.



### MSU-1000

Центральный блок настройки, многокамерная панель дистанционного управления для камер HDC / HSC (горизонтальный тип)



### MSU-1500

Центральный блок настройки, многокамерная панель дистанционного управления для камер HDC / HSC (вертикальный тип)



## RCP-1500

Панель дистанционного управления с джойстиком для камер серий HDC/HSC/HXC. 4 панели в 19-дюймовой стойке EIA.



## RCP-1501

Кнопочный вариант панели дистанционного управления для камер серий HDC/HSC/HXC. 4 панели в 19-дюймовой стойке EIA.



## RCP-1530

Панель дистанционного управления с джойстиком для камер серий HDC/HSC/HXC. 5 панелей в 19-дюймовой стойке EIA.



## CNA-1

Адаптер для сетевого управления камерами



## MSU-3500

Центральный блок настройки, вертикальная панель дистанционного управления многокамерной системой



NETWORKED **LIVE**

## HDC-P31

Компактная системная HD-камера для съемки от первого лица с возможностью дистанционного управления и поддержкой улучшенных рабочих процессов в HDR



NETWORKED **LIVE**

## UHC-8300

Системная 8K-камера с CMOS-сенсором с тремя микросхемами UHC-8300 предусматривает блок управления 8K-камерой UHCU-8300, UKCU-8001 (8K-интерфейс ST 2110), UZCU-SNMP80 (протокол SNMP для 8K ST 2110), UKCU-IP01F (сетевой медиаинтерфейс)



NETWORKED **LIVE**

## HDCU-3100

Блок управления камерами следующего поколения с поддержкой передачи по IP-сети



NETWORKED **LIVE**

## HDCU-3170

Блок управления камерой с поддержкой передачи сигнала по IP-сети и триаксиальному



NETWORKED **LIVE**

## HDCU-3500

Блок управления системной камеры 4K/HD HDC-3500 для IP-трансляций



NETWORKED **LIVE**

## HDCU-5000

Блок управления для системных камер серий HDC-5500 и HDC-3500/3100



NETWORKED **LIVE**

## HDCU-5500

Блок управления системной камеры 4K/HD HDC-3500 для IP-трансляций

кабелю



## HDC-P50

Компактная системная 4K/HD-камера для съемки от первого лица



## HXCU-FB80

Блок управления для камер 4K/HD HXC-FB80



## HXC-P70

Доступная и компактная системная Full HD/SD-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-сенсорами Exmor и оптоволоконным кабелем для прямого соединения



## BRC-X1000

PTZ-камера премиум-класса 4K30P с 12-кратным оптическим масштабированием и безупречным качеством изображения при трансляции



## BRC-X400

IP-камера премиум-класса с приводом PTZ 4K30P с 30-кратным (w/CIZ) масштабированием и технологией NDI®|HX для использования в различных условиях



## BRC-H800

PTZ-камера премиум-класса Full HD с 12-кратным оптическим масштабированием и безупречным качеством изображения при трансляции



## RCP-3500

Панель дистанционного управления для камер серий HDC/HSC/HXC



## RCP-3501

Панель дистанционного управления для камер серий HDC/HSC/HXC

## Gallery

