

## Optical Disc Archive Cartridge Generation 2



Картридж ODC-3300R  
емкостью 3,3 ТБ для  
однократной записи

### Overview

**Надежный и прочный носитель большой емкости, предназначенный для архивов оптических дисков, 2-го поколения**

#### **Емкость 3,3 ТБ**

Двухсторонний трехслойный (с каждой стороны) диск емкостью 3,3 ТБ при сохранении размеров картриджа 1-го поколения ODA.

#### **Более высокая скорость передачи**

Максимальная скорость передачи (1 Гбит/с, запись; 2 Гбит/с, чтение) достигается благодаря двухсторонней структуре диска и новой системе приема.

#### **Надежный архивный носитель**

Архивный диск содержит специальный записывающий слой с высокой степенью защиты от коррозии и окисления. Благодаря долгосрочной сохранности архивов хорошо подходит для применения в архивных системах.

### Specifications

Технические данные

Диск

Архивный диск

Общая емкость	3300 ГБ (3,3 ТБ)
Записывающий слой	Двухсторонний диск с трехслойной поверхностью с каждой стороны
Способ записи	Запись Land & Groove
Тип записи	Однократная запись
Цикл чтения	1 000 000 циклов
Габариты	132 × 130 × 26,7 мм
Условия эксплуатации	5–55 градусов
Условия хранения	-10...+55 градусов / 3–90% относительной влажности (краткосрочное) 10–30 градусов / 30–70% относительной влажности (долгосрочное)
Срок сохранности архивов	100 лет (приблизительно)

Related  
products



## ODS-L30M

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



## ODS-D280U

Автономные приводы Optical Disc Archive с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



## ODS-L100E

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



## ODS-L60E

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



## ODS-D280F

Оптоволоконный привод Optical Disc Archive для масштабируемой библиотеки ODS-L30M/L60E/L100E PetaSite с поддержкой высоких скоростей передачи данных до 1 Гбит/с (запись, с включенной проверкой) и 2 Гбит/с (чтение) при использовании с картриджами 2-го поколения ODC-3300R



## ODS-D380F

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.



## ODS-D380U

\* За подробностями обращайтесь к местному торговому представителю.

## Gallery

