

HDCU-3100

Блок управления камерами следующего поколения с поддержкой передачи по IP-сети



NETWORKED LIVE

Краткое
содержание

Расширьте возможности производства своих систем камер с помощью IP-сети

Блок управления HDCU-3100 позволяет использовать возможности IP-сети для всех камер, которые используются для трансляции материала и съемок в студии, — от флагманских 4K HDC-4300 до HDC-2000/1700 и систем камер HSC с оптоволоконной передачей.

Подключив HDCU-3100 к совместимым камерам с помощью оптоволоконного кабеля, можно обеспечить подачу к ним питания, обработку сигналов и управление внешним оборудованием.

Если подключить дополнительную плату НКCU-SFP30, разработанную для пакета стандартов передачи медиаконтента по управляемым IP-сетям SMPTE ST 2110 Professional Media Over Managed IP Networks, блок управления камерами HDCU-3100 будет поддерживать основные функции производства прямых трансляций с использованием IP-сети, включая передачу сигналов световой индикации, а также сигналов служебной связи и обратных сигналов.

Если установить дополнительную плату процессора 4K/HDR НКCU-UHD30 и подключить систему камер HDC, блок управления HDCU-3100 сможет выдавать 4K-сигналы. Также можно присоединить дополнительный комплект интерфейса 12G-SDI НКCU-SDI30, чтобы блок поддерживал передачу 4K-сигнала через один кабель BNC.

*1 Подробная информация о программе JT-NM Tested, представленной в марте 2020 года, и результаты тестирования доступны по ссылке https://jt-nm.org/jt-nm_tested.

*2 Подробная информация о программе JT-NM Tested, представленной на выставке IBC 2019, и результаты тестирования доступны по ссылке http://jt-nm.org/jt-nm_tested.

Для доступа к некоторым предустановленным программным опциям в данном оборудовании требуется приобрести ключ активации.

Характеристики

Компактный и универсальный

Блок размером 1,5 RU поддерживает стандартизированные 19-дюймовые системы крепления, которые идеально подходят для работы в небольших помещениях.

Использование возможностей IP-сети для производства прямых трансляций

Дополнительный комплект НКCU-SFP30 обеспечивает возможности производства прямых трансляций с использованием IP-сети, таких как передача сигналов световой индикации, а также сигналов служебной связи и обратных сигналов.

Восемь встроенных выходов SDI

Блок HDCU-3100 оборудован восемью встроенными выходами SDI, включая четыре выхода 3G-SDI. Встроенное гнездо USB и поддержка 12G-SDI будут доступны в следующих выпусках.

Опциональная поддержка вывода 4К-сигнала

Если установить дополнительную плату процессора 4K/HDR HKCU-UHD30 и подключить систему камер HDC, блок управления HDCU-3100 сможет выдавать 4К-сигналы. Также если подключить дополнительный комплект 12G-SDI HKCU-SDI30, HDCU-3100 будет поддерживать передачу 4К-сигнала через один кабель BNC.

Высококачественная передача сигнала на большое расстояние

Система оптоволоконной передачи обеспечивает передачу высококачественного изображения посредством кабеля длиной до 2000 м. Если установить комплект HKCU-SM30, блок управления камерами HDCU-3100 можно будет напрямую подключить с помощью одномодового оптоволоконного кабеля для передачи сигнала на большое расстояние до 10 км, что позволит использовать блок в условиях ограниченного пространства, например в ПТС.

Меню в веб-браузере

Блоком управления камерами можно пользоваться с помощью меню в веб-браузере. Там доступны настройки импорта и экспорта данных, мониторинг состояния нескольких блоков управления камерами, а также удаленное обновление встроенного ПО, что делает работу с устройством еще удобнее и повышает оперативность.

Характеристики

Общие характеристики

Требования к электропитанию	100 - 240 В перем., 50/60 Гц
Потребляемый ток	4,5 А (макс.)
Рабочая температура	От 5 до 40 °С
Температура хранения	От -20 °С до +60 °С
Масса	Прибл. 7,3 кг (16 фунтов 1,5 унции)

Входные и выходные соединители

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАМЕРЕ	Оптоволоконный кабель (1)
СЛУЖЕБНАЯ СВЯЗЬ / СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ / ВХОД-ВЫХОД	D-sub 50-контактный (розетка) (1) СЛУЖЕБНАЯ СВЯЗЬ (ПРОИЗВОДСТВО / ЭЛ. СБОР НОВОСТЕЙ), 4 ВТ: 0 дБн; RTS: 0 дБн; СС: -14 дБн PGM, 2 системы, 0 дБн/-20 дБн СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ (R, G, Y) FLAG
RCP/CNU	8-контактный мультисоединитель (1)
TRUNK	12-контактный (x1)
LAN-COM	8-контактный (x1)

Входные и выходные соединители

NETWORK TRUNK	8-контактный (x1)
Вход-выход SDI (1–4)	Вход-выход 3G/HD/SD SDI BNC (4) 3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0,8 В (размах), 75 Ω, 2,970 Гбит/с и (или) 2,967 Гбит/с HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 В (размах), 75 Ω, 1,485 Гбит/с и (или) 1,4835 Гбит/с SD-SDI: SMPTE ST259, 0,8 В (размах), 75 Ω, 270 Мбит/с 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI, тип сигнала на выбор
ЭТАЛОН ВХОДА-ВЫХОДА	BNC (2), проходной выход HD: SMPTE ST274, трехуровневый сигнал синхронизации, 0,6 В (размах), 75 Ω SD: Сигнал черного поля со вспышкой (NTSC: 0,286 В (размах), 75 Ω; PAL: 0,3 В (размах), 75 Ω) или NTSC 10F-BB

Входные соединители

AC IN (Вход перем. напряжения питания):	100–240 В перем. тока (1)
SDI RET (1–4)	BNC (4) 3G-SDI: SMPTE ST424/425, 2,970 Гбит/с / 2,967 Гбит/с HD-SDI: SMPTE ST292, 1,485 Гбит/с / 1,4835 Гбит/с SD-SDI: SMPTE ST259, 270 Мбит/с
СУФЛЕР 1 СУФЛЕР 2 / VBS-RET	BNC (2), проходной выход в режиме 1CH, внутреннее отключение при 75 Ω в режиме 2CH, аналоговый сигнал, 1,0 В (размах), 75 Ω

Выходные соединители

АУДИОВЫХОД CH1, CH2	XLR 3-контактный, штекер (2), 0/-20/+4 дБн
ТИП/ABS/EBU	BNC (1), VBS, 1 В (размах), 75 Ω HD SYNC: BTA-S001, трехуровневый сигнал синхронизации, 0,6 В (размах), 75 Ω SD SYNC: синхронизация композитного сигнала, 0,3 В (размах), 75 Ω VBS/HD SYNC/SD SYNC на выбор

Выходные соединители

ВЫХОД SDI (1–4)	ВЫХОД 3G/HD/SD SDI BNC (4) 3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0,8 В (размах), 75 Ω, 2,970 Гбит/с и (или) 2,967 Гбит/с HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 В (размах), 75 Ω, 1,485 Гбит/с и (или) 1,4835 Гбит/с SD-SDI: SMPTE ST259, 0,8 В (размах), 75 Ω, 270 Мбит/с 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI, тип сигнала на выбор
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аксессуары, входящие в комплект

Аксессуары, входящие в комплект	Номерные таблички (1 комплект), руководство по подготовке к эксплуатации (1), руководство по эксплуатации (CD-ROM) (1)
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары	США и Канада: шнур питания (1-551-812-XX); другие регионы: шнур питания (1-782-929-XX) США и Канада: держатель разъема В (2-990-242-01); другие регионы: держатель разъема С (3-613-640-01) Соединительные кабели ССА-5-3 (3 м) и ССА-5-10 (10 м) Руководство по обслуживанию
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



HDC-2000B

Многоформатная 3G студийная системная HD камера с режимом удвоенной скорости съемки (черная)



HDC-2000W

Многоформатная 3G студийная системная HD камера с режимом удвоенной скорости съемки (бежевая)



HDC-2500

Многоформатная 3G HD системная камера, работающая с удвоенной скоростью



HDC-2400

Многоформатная 3G HD системная камера



HDC-1700

Многоформатная портативная системная HD камера



BPU-4000

Процессор полосы частот 4K



BPU-4500A

Процессор полосы частот для производства в IP-сети с поддержкой форматов 4K/HD



MSU-1000

Центральный блок настройки, многокамерная панель дистанционного управления для камер HDC / HSC (горизонтальный тип)



RCP-1000

Панель дистанционного управления с джойстиком для камер серий HDC/HSC/HXC. 6 панелей в 19-дюймовой стойке EIA.



HZCU-CNFG50

Лицензия с поддержкой протокола ember+ для блоков управления камерами HDCU-5500, 3500, 3170 и 3100



HZCU-SNMP50

Лицензия с поддержкой SNMP-агента для блоков управления камерой HDCU-5500, 3500, 3170 и HDCU-3100



HDC-3100

Портативная системная камера с тремя CMOS-сенсорами типоразмера 2/3 дюйма и функцией передачи данных по оптоволоконному кабелю



HDC-3500

Портативная системная 4K-камера с тремя 2/3-дюймовыми CMOS-сенсорами для передачи данных по оптоволоконному кабелю



HKCU-SDI30

Комплект для интерфейса 12G-SDI



HKCU-SM30

Комплект для удлинения одномодового оптоволоконного кабеля



HKCU-UHD30

Процессорная плата 4K HDR



HDVF-EL30

Цветной OLED-видеоискатель Full HD с диагональю 0,7 дюйма и дополнительным 3,5-дюймовым ЖКД



HDVF-EL75

7,4-дюймовый OLED видеоискатель для портативных камер



HDCE-TX30

Адаптер для IP-камеры для удаленного управления прямыми трансляциями (передатчик)



RCP-3500

Панель дистанционного управления для камер серий HDC/HSC/HXC



RCP-3501

Панель дистанционного управления для камер серий HDC/HSC/HXC



MSU-3000

Центральный блок
настройки, горизонтальная
панель дистанционного
управления
многокамерной системой

MSU-3500

Центральный блок
настройки, вертикальная
панель дистанционного
управления
многокамерной системой

Галерея



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Все права защищены. Полное или
частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в
характеристики и спецификации без уведомления. Указанные размеры
и вес являются приблизительными. Все товарные знаки являются
собственностью соответствующих владельцев.