

PWS-100PR1

Рабочая станция для
управления производством



Overview

Полный операционный контроль над видеопотоками форматов 4K и HD на PWS-4400

PWS-100PR1 — это рабочая станция для управления производством типа 1RU, которая позволяет управлять блоком AV-памяти PWS-4400 для 4K/HD-материалов во время прямых трансляций. Она оснащена предустановленным ПО PWA-PRC1 для управления видеопроизводством и входной платой соответствующей мощности. Возможность установки дополнительного монитора с сенсорным экраном позволяет упростить управление рабочей станцией. Система позволяет выполнить настройку экрана для работы в различных режимах: разделения экрана, плейлиста, управления клипам или вырезания фрагментов. В сочетании с PWS-4400 система позволяет полностью управлять рабочим процессом трансляции в форматах 4K и HD, создавая контент высочайшего качества.

Управление PWS-4400

Станция PWS-100PR1 позволяет управлять PWS-4400 в режиме реального времени. С ее помощью можно подключить монитор с сенсорным экраном и панель управления PWSK-4403 для настройки замедленного воспроизведения.

Высокая гибкость

В сочетании с PWS-4400 станция предоставляет пользователю полный контроль за рабочим процессом трансляции в форматах 4K и HD.

Входные/выходные разъемы и порты

Станция PWS-100PR1 оснащена двумя видеокартами для слежения за 6 видеовходами, сигнал с которых передается на PWS-4400 (при использовании PWS-4400 для трансляции в формате HD). Кроме того, PWS-100PR1 оснащена шестью портами USB 3.0 для подключения внешних жестких дисков, двумя разъемами RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX), двумя разъемами HDMI и разъемом DisplayPort V1.1a для подключения дисплея.

Features

Высокая гибкость

PWS-100PR1 обеспечивает высокую гибкость работы и полный контроль за ситуацией, включая различные режимы экрана: разделения экрана, плейлиста, управления клипам или вырезания фрагментов.

Управление отображением и возможность работы без монитора

При желании к PWS-100PR1 можно подключить монитор с сенсорным экраном для большего удобства управления. Вы также можете работать без монитора, используя только небольшой ЖК-монитор с меню, которым оснащена панель управления PWSK-4403. Дополнительную гибкость PWS-100PR1 гарантирует возможность подключения двух PWSK-4403 к двум ЖК-мониторам в дополнение к монитору с сенсорным экраном.

Быстрая загрузка

Загрузка PWS-100PR1 занимает менее минуты, что позволяет вам при необходимости быстро начать работу.

Related
products



PWS-4400

4K / HD блок памяти
AV с несколькими
разъемами

Gallery

