

## PWS-110MG1

Рабочая станция сетевого шлюза, укороченного форм фактора



### Overview

#### **Контролирует передачу видеофайлов формата 4K и HD на сервер PWS-4500 и обратно**

PWS-110MG1 — это стоечный сервер 1U малой глубины с предустановленным ПО шлюза PWA-MGW1. Он позволяет архивировать записанные файлы с сервера PWS-4500 на съемные носители, в частности профессиональные жесткие диски, устройства Optical Disc Archive от Sony и внешние носители NAS. Также файлы можно передавать со съемных носителей на сервер PWS-4500. Среди других функций доступны: передача растущих файлов, регистрация в монтажных программах (NLE), предварительный просмотр материала.

#### **Более легкая и укороченная версия PWS-100MG1**

PWS-110MG1 — это укороченная версия PWS-100MG1. Шасси PWS-110MG1 на 130 мм (5 1/4 дюйма) короче и на 3,8 кг (8 фунтов) легче.

### Features

#### **Архивирование записанных файлов с серверов PWS-4500 на съемных носителях**

PWS-100MG1 обеспечивает доступ к внешним носителям, например жестким дискам USB, картам памяти Sony SxS, устройствам Sony Professional Disc (PD), Sony Optical Disc

Archive (ODA) и внешним носителям NAS.

## **Интеграция с Avid и другими системами монтажа**

Система позволяет передавать файлы со съемных носителей на сервер PWS-4500. Пользователи также могут выполнять передачу растущих файлов и регистрировать материал в системах Avid ISIS/Interplay.

## **Импорт аудиофайлов (WAV)**

Система позволяет загружать импортированные аудиофайлы (WAV) с других устройств на PWS-4500. Файлы WAV перекодируются в формат MXF во время импорта.

## **Перекодирование видео во время архивирования и получения файлов**

С помощью дополнительного лицензионного ключа ПО для перекодирования видеофайлов PWA-MGW1B I на PWS-100MG1 пользователи также могут перекодировать видео во время архивирования и получения файлов. Лицензия поддерживает следующие форматы:

XAVC-I QFHD 480 / QFHD 300 / HD 100 MXF

XDCAM MPEG HD422 50 Мбит/с MXF

Avid DNxHD® 220x/145/45 422 MXF

XAVC-L QFHD 60 / HD 25 MXF

XAVC S QFHD / HD MP4

H.264 (AVC/AAC) QFHD / HD MP4

## **Емкость внутренней кэш-памяти**

Для каждого кэш-модуля в системе предустановлена карта SSD PCIe емкостью 1,2 ТБ.

Требования к электропитанию	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (макс.)	235 Вт
Потребляемая мощность (режим ожидания)	До 3 Вт
Рабочая температура	От +5 °C до +35 °C (от +41 °F до +95 °F)
Температура хранения	От –20 °C до +55 °C (от –4 °F до +131 °F)
Рабочая влажность	20 %–90 % (относительная влажность)
Влажность при хранении	До 75%
Масса/вес	10,2 кг (22 фунта 7,8 унции)
Размеры (ширина x высота x глубина)	440 x 43,6 x 507 мм (17 3/8 x 1 3/4 x 20 дюймов)

## Входы/Выходы

LAN1/2	2 порта RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX)
--------	--

LAN (Локальная сеть)

Гнездо SFP+  
 10GBase-SR или 10GBase-LR  
 (когда установлен модуль SFP+\*)  
 Intel Ethernet Converged Network  
 Adapter X520-DA1  
 \* Используйте следующий  
 модуль SFP+  
 Intel Ethernet SFP+ SR Optic  
 (E10GSFPSR)  
 Intel Ethernet SFP+ LR Optic  
 (E10GSFPLR)

USB

— Сверхскоростные порты USB  
 (USB 3.0) Type-A  
 — Всего 6 портов (2 спереди,  
 4 сзади)  
 — Передняя панель: зарядные  
 порты (по 900 мА)  
 — Задняя панель: 1 зарядный  
 порт (внизу справа, 900 мА),  
 остальные три не  
 поддерживают подачу питания

HDMI

Type-A, HDMI 1.4a, максимальное  
 разрешение 1920 x 1200, 60 Гц

Display Port

Display Port 1.1a, максимальное  
 разрешение 2560 x 1600, 60 Гц

## Характеристики ПК

Процессор	Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц)
Память	8 гигабайт
Диск с ОС	mSATA 60 ГБ (1 шт.)
Накопитель с данными	1,2 ТБ PCIe SSD
Шина аппаратного расширения	PCIe Gen2 на 8 линий (30 Вт, 2 шт.)

## Примечание

\* X520-DA1 10G NIC в PWS-100MG1 НЕ содержит модуля трансивера. Необходимо локально установить модуль E10GSFPSR (малый радиус действия) или E10GSFPLR (большой радиус действия).

## Related products



### **ODS-D77UA**

Устройство ODS-



### **ODS-D55U**

Автономный накопитель для архивов оптических



### **PWA-MGW1B**

ПО для



### **PWSK-4403**

Панель управления

D77UA отличается высокой скоростью передачи данных. Чтение: 1,1 ГБ/с. Однократная запись: 440 МБ/с. С возможностью перезаписи: 160 МБ/с. (при использовании контрольного чтения после записи). Выполнение зависит от типа картриджа.

дисков со скоростью передачи данных 330 Мбит/с (чтение), 210 Мбит/с (запись на однократно записываемые диски) или 130 Мбит/с (запись на перезаписываемые диски)

транскодирования видеофайлов

PWS-4403



## **PWS-110PR1**

Станция управления уменьшенного размера

## **BPU-4800**

Процессор полосы частот 4K/HD и сервер UNFR для системной камеры HDC-4800

## Gallery

