

## RM-280

Пульт видеомонтажа



### Overview

RM-280 – компактный пульт видеомонтажа, предназначенный для простого дистанционного управления ВМ или основными функциями монтажа на двух ВМ

### Features

#### **Видеомонтаж на двух ВМ**

#### **Режим монтажа сборкой и вставкой**

**Имеются кнопки монтажных функций, такие как «In and Out -point entry» (Ввод входной и выходной точек), «+ and – Trim» (Подстройка + и –), «Auto Edit» (Автоматический монтаж), «Preview/Review (Предварительный/Контрольный просмотр), «Go To» (Переход в поисковую точку), «All Stop» (Остановка всех операций).**

**Возможность выбора режима монтажа: ТС (Временной код)/CTL (Сигнал управления)/RTC (Относительный временной код)**

**Возможность обучения на основе времени задержки при монтаже (Pinch-on-delay time) для точной подстройки синхронизации**

**входной монтажной точки рекордера и плеера.**

**Установка времени задержки при монтаже**

**Подача режиссерского сигнала или сигнала tally через порт для миништекера**

**Вход опорного видеосигнала для синхронизации с другим оборудованием**

**Функция дистанционного управления ВМ: Воспроизведение, Прямая/Обратная перемотка, Запись, Стоп, Пауза, Монтаж, Опережающий пуск.**

**Различные системные частоты, включая 29,97, 25, 24, 23,98 Гц**

**Поиск изображения с использованием ручки Jog/Shuttle в режимах Jog(Покадровый поиск), Shuttle (Челночный поиск) и Var (Воспроизведение с переменной скоростью).**

**Возможность электропитания с использованием входящего в комплект сетевого адаптера электропитания или непосредственно от подключенного рекордера HDCAM HDW-S280 через его выход DC (Постоянное напряжение).**

**Удобная раскладка клавиатуры для быстрого выполнения операций.**

**Отображение сообщений об ошибке на дисплее с указанием типа ошибки и имени устройства, в котором произошел сбой, для немедленного принятия необходимых мер.**

## Gallery

