

UNI-OPL7C3

Герметичный кожух для
наружной купольной камеры



Overview

Поддерживаемые модели камер;
- SNC-RX550P - SNC-RX530P - SNC-RX570P Метод крепления;
- SNCA-WM20G (настенное) - SNCA-CEILING (потолочное) -
SNCA-WM20FC (см. Примечание) Класс защиты;
- IP67 Рабочая температура;
- -29°C – +50°C (SNCA-HEATER) Напряжение;
- -24 В перем. тока Дополнительные аксессуары;
- SNCA-CLEAR/2 (входит в комплект)
- SNCA-TINTED/2

Related products



SNC- EB600

Корпусная камера на платформе IPELA ENGINE EX™ 720p/30 кадр/с - серия E



SNC- EB600B

Корпусная камера серии E на платформе IPELA ENGINE EX™ 720p/30 кадров/с



SNC- EB630

Корпусная камера серии E формата 1080p/30 кадр/с на платформе IPELA ENGINE EX™



SNC- EB630B

Корпусная камера серии E на платформе IPELA ENGINE EX™ 1080p/30 кадров/с



SNC-



SNC-



SNC-



SNC-

VB600

Корпусная камера на платформе IPELA ENGINE EX™ 720p/60 кадр/с - серия V



EP521

Сетевая PTZ-камера стандартного разрешения (PAL)



EP580

PTZ-камера серии E формата 1080p/30 кадр/с

ER521

Быстродействующая сетевая купольная камера стандартного разрешения (PAL)

SNC-ER550

Быстродействующая купольная камера серии E формата 720p/30 кадр/с

SNC-ER580

Быстродействующая купольная камера серии E формата 1080p/30 кадр/с

Gallery

