

## XDCA-FS7

Адаптер расширения  
возможностей для PXW-FS7



### Overview

#### **Удлинительный блок обеспечивает поддержку многокамерной съемки для PXW-FS7, включая кодирование Apple ProRes 422**

Так как камера модели PXW-FS7 XDCAM оснащена функцией записи в форматах XAVC и MPEG-2 на носители XQD, вы также можете использовать дополнительный удлинительный блок XDCA-FS7. Он крепится через многоштырьковый соединитель, поэтому вам не придется использовать кабели. Удлинительный блок оснащен дополнительными коннекторами ввода-вывода, включая коннекторы временного кода и внешней синхронизации для работы с несколькими камерами или использования обычных аккумуляторов с креплением типа V. Кроме того, устройство вывода данных в формате RAW поддерживает запись отснятого материала в формате RAW (12 бит) на рекордер AXS-R5 (в сочетании с HXR-IFR5) или рекордер RAW сторонних производителей через интерфейс FS RAW. Блок XDCA-FS7 кодирует видеопоток в кодек Apple ProRes 422, который затем записывается на внутренний носитель XQD.

#### **Запись в формате Apple ProRes 422**

Встроенная функция кодирования в формате Full HD ProRes обеспечивает возможность записи в формате ProRes на карту XQD камкордера.

\* Обновление встроенного ПО, начало 2015 г.

## **Allows 12-bit RAW recording on an external recorder**

Для камкордера PXW-FS7 необходим блок XDCA-FS7, так как он позволяет записывать отснятый материал в формате RAW (12 бит) на рекордер AXS-R5 (в сочетании с HXR-IFR5) или любой другой рекордер RAW сторонних производителей. Данные в формате RAW выводятся на интерфейс FS RAW удлинительного блока и полностью совместимы с данными в формате NEX-FS700 RAW.

## **Многокамерная работа**

Поддержка временного кода и внешней синхронизации для работы с несколькими камерами или использования обычных аккумуляторов с креплением типа V.

## Features

### **Удобное крепление к камере PXW-FS7**

Удлинительный блок XDCA-FS7 может подключаться напрямую к камере модели PXW-FS7 XDCAM, что позволяет использовать функции, поддерживающие стиль съемки или рабочий процесс оператора. Блок крепится через многоштырьковый соединитель, поэтому вам не придется использовать кабели. При использовании увеличенных объективов блок расширения балансирует любое возможное утяжеление передней части, а также увеличивает стабильность съемки с плеча.

### **Запись в формате Apple ProRes 422 на карту памяти XQD**

Встроенная функция кодирования в формате Full HD ProRes обеспечивает возможность записи в формате ProRes на карту XQD камеры.

\* Обновление встроенного ПО, начало 2015 г.

## **Allows 12-bit RAW recording on an external recorder**

The XDCA-FS7 needed for PXW-FS7 to record 12-bit RAW footage on the AXS-R5 (in combination with HXR-IFR5), or another third party RAW recorder.

## **Дополнительные коннекторы ввода-вывода для работы с несколькими камерами, а также поддержание должного уровня мощности для дополнительных аксессуаров**

Поддержка временного кода и внешней синхронизации для работы с несколькими камерами. Блок также обеспечивает поступление питания для дополнительных аксессуаров и/или возможность использования обычных аккумуляторов с креплением типа V.

## Gallery

