

XDCA-FX9

Блок расширения для камеры FX9



Overview

Улучшенная совместимость благодаря расширенным сетевым функциям, беспроводному аудио* и выходу в формате RAW**

Блок расширения XDCA-FX9 подключается непосредственно к камере PXW-FX9 без проводов и обеспечивает дополнительные функции съемки.

XDCA-FX9 позволяет устанавливать аккумуляторы серий BP-GL и BP-FL, увеличивая время работы камеры в случае затяжных съемок.

Блок легко крепится к задней части PXW-FX9 с помощью многоконтактного разъема и дает возможность вести потоковую передачу или передавать файлы через Ethernet и по двухканальной сотовой связи. Он позволяет записывать аудио высокого качества через гнездо для беспроводного приемника*. Также доступны дополнительные выходные разъемы для временного кода и D-tap.

XDCA-FX9 поддерживает прямой вывод 16-разрядных сигналов в формате RAW через сторонние внешние рекордеры**.

К разъему RJ45 с поддержкой Ethernet на блоке расширения XDCA-FX9 подключается панель ДУ***, с помощью которой можно управлять экспозицией, балансом белого и другими параметрами. При подключении к дополнительному адаптеру LA-EB1 блок XDCA-FX9 может обеспечивать питание*** объектива В4.

** Требуется встроенное ПО PXW-FX9 2.0 или более поздней версии.*

*** Требуется встроенное ПО PXW-FX9 2.1 или более поздней версии. При передаче выходного QFHD-сигнала, а также съемке с использованием круга изображения Super 35 и разрешения QFHD с высокой частотой кадров (100–120 кадров/с) разрядность данных ограничена 10 битами.*

**** Требуется встроенное ПО PXW-FX9 3.0 или более поздней версии. Присоединить адаптер LA-EB1 к блоку XDCA-FX9 можно с помощью входящего в комплект LA-EB1 кабеля.*

Features

Удобное подключение, отличная эргономичность

XDCA-FX9 крепится непосредственно к PXW-FX9 с помощью многоконтактного разъема без дополнительных кабелей. Кроме того, теперь вы можете снимать дольше благодаря совместимым аккумуляторам серий BP-GL и BP-FL от Sony. Блок расширения служит противовесом при использовании крупных объективов и делает съемку с плеча удобнее.

Расширенные сетевые возможности

Встроенные сетевые возможности PXW-FX9 позволяют вести потоковую передачу и передавать файлы по беспроводной связи. XDCA-FX9 добавляет возможность QoS-трансляции с двухканальным соединением путем мультиплексирования двух сотовых сетей или через Ethernet для улучшения

качества звука и стабильности.

Поддержка беспроводного аудио*

Блок расширения пригодится тем, кто снимает сюжеты вне студии. Он оснащен гнездом для беспроводного аудиоприемника и совместим с оборудованием серий DWX и URX.

** Будет доступно после выпуска встроенного ПО PXW-FX9 версии 2.0 или выше.*

16-разрядная запись в формате RAW с помощью внешнего рекордера**

Установив блок расширения XDCA-FX9 на PXW-FX9, вы сможете записывать 16-разрядный сигнал в формате RAW с камеры на совместимый сторонний рекордер (приобретается отдельно). Данные выводятся напрямую через RAW-интерфейс блока.

*** Требуется встроенное ПО PXW-FX9 2.1 или более поздней версии. При передаче выходного QFHD-сигнала, а также съемке с использованием круга изображения Super 35 и разрешения QFHD с высокой частотой кадров (100–120 кадров/с) разрядность данных ограничена 10 битами.*

Панель дистанционного управления с интерфейсом Ethernet

К разъему RJ45 с поддержкой Ethernet на блоке расширения XDCA-FX9 подключается панель ДУ, с помощью которой можно управлять экспозицией, балансом белого и другими параметрами.

** Требуется встроенное ПО FX9 3.0 или более поздней*

версии.

Related products



BP-FL75

Батарея Olivine с длительным сроком службы для камер серии F



BP-FLX75

Долговечные аккумуляторы Olivine емкостью 76 ватт-час



LA-EB1

Адаптер для узла крепления объектива В4 для камкордеров FX9, FS7 и FS7 II

Gallery

