

Display professionali LED 4K BRAVIA a colori

Display professionali LED 4K BRAVIA da 43" - 100"

- FW-43XD8001
- FW-49XD8001
- FW-55XD8501
- FW-65XD8501
- FW-75XD8501
- FW-85XD8501
- FWD-100ZD9501


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Chiaramente leader

I display BRAVIA di Sony offrono lo stesso stile e la stessa straordinaria qualità delle immagini 4K che ci si aspetterebbe dai migliori TV consumer, oltre a funzioni avanzate e alla massima affidabilità dei migliori prodotti professionali. Non c'è spazio per i compromessi.

Eccezionale risoluzione 4K 16:9 (3840 x 2160 pixel)

La nostra line-up è in grado di produrre oltre 8 megapixel, una risoluzione quattro volte superiore rispetto al Full HD, per offrire agli spettatori un livello di realismo incredibile.



4K: qualità delle immagini di nuova generazione

Migliora la tua attività con l'incredibile livello di profondità e qualità offerto dalla risoluzione 4K con i display professionali LED 4K BRAVIA di Sony, ora disponibili con dimensione dello schermo di 43" - 100".

Display di qualità superiore pensati per le aziende

Installazione in verticale, controllo avanzato, modalità professionale, compatibilità interattiva opzionale, funzionamento 17/7 o piattaforma HTML5 incorporata per creare contenuti di Digital Signage in modo semplice; i display 4K BRAVIA di Sony sono progettati per rispondere a tutte le esigenze professionali e offrire immagini sempre nitide.

Design professionale

La line-up di Sony offre le prestazioni tecnologiche e lo stile che ci si aspetterebbe da BRAVIA, con la potenza del nuovo processore X1. Il pannello LCD 4K genera un numero di pixel quattro volte superiore rispetto al Full HD, offrendo una qualità delle immagini straordinaria, mentre il design ultra sottile si adatta alla perfezione a qualunque ambiente aziendale o commerciale.

Migliora l'efficienza con le soluzioni integrate BRAVIA di Sony

BRAVIA ti offre quello che cerchi. La nuova gamma di Sony offre una serie di straordinarie soluzioni integrate per personalizzare il display in base alle tue esigenze. Con viewer e registratore per telecamere di sorveglianza, Digital Signage TDM, supporto di Smart Automation Systems ed accesso all'Application Store, non serve ricorrere a dispositivi o lettori esterni.



Qualità delle immagini senza pari

Risoluzione 4K 16:9 (3840 x 2160 pixel)

Grazie a oltre 8 milioni di pixel, uno schermo con risoluzione 4K offre un livello di dettagli quattro volte superiore rispetto al Full HD. E ora, grazie alla possibilità di gestire flussi 4K 60P fino a 18 Gbps, è in grado di assicurare immagini dettagliate e un realismo senza precedenti.

Nuovo processore X1 4K

Due volte più potente rispetto a quello della precedente generazione BRAVIA, il nuovo processore X1 4K ottimizza il contrasto, la nitidezza e il colore al livello più alto. La nitidezza delle immagini è migliorata grazie all'upscaling intelligente e alla riduzione del rumore, i colori risultano più vividi e il range dinamico del contrasto è ottimizzato in ogni frame.



Qualità dei contenuti superiore con Reality Creation

Questo processore, progettato per offrire un'elevata qualità delle immagini, ottimizza i contenuti Full HD raggiungendo una qualità molto più vicina al 4K Ultra HD. Sia che si tratti di una presentazione per i clienti o di digital signage, potrai contare sulla migliore immagine possibile.

Compatibilità con High Dynamic Range (HDR)*

Sperimenta una gamma di livelli di luminosità più ampia grazie all'HDR, il formato video emergente che consente ai creatori di contenuti di moltiplicare le proprie possibilità creative.



Massima semplicità

Installazione intuitiva

Questi display sottili ed eleganti offrono un'ampia gamma di opzioni di montaggio, includono la compatibilità con VESA e integrano perfettamente il colore in qualsiasi ambiente nei settori corporate, retail o education.

Controllo remoto versatile

Controlla in maniera semplice i display BRAVIA da remoto - incluse le funzioni di accensione/spengimento, la selezione del segnale di ingresso e la regolazione del volume - da rete IP o mediante RS-232C.

Funzionalità di accensione/spengimento automatica

Programma facilmente il tuo BRAVIA con la funzionalità On Timer per accendere e spegnere automaticamente il display.

Installazione in verticale

Usa il display BRAVIA in verticale per un maggiore impatto dei messaggi.

Professional Mode

Adesso puoi sfruttare ancora più opzioni per disattivare l'input o il telecomando, rimuovere etichette e bloccare pulsanti, personalizzare e memorizzare impostazioni e caratteristiche di visualizzazione, aggiungere impostazioni di sicurezza e poi copiarle facilmente da display a display tramite flash memory USB.

Soluzione touch completa

Trasforma il tuo BRAVIA in uno schermo touch interattivo con le cornici Touch Screen con tecnologia capacitiva e IR di Sony. Sviluppato per integrarsi perfettamente sullo schermo BRAVIA, è facile da configurare e offre 10 punti multi-touch per garantire la massima qualità dell'interazione. Contatta il tuo dealer Sony per maggiori informazioni.

Personalizzazione completa



Piattaforma di Digital Signage integrata* (Digital Signage TDM)

Crea e trasmetti i tuoi contenuti di Digital Signage in modo semplice e senza alcuna limitazione. Questo intuitivo strumento di authoring consente di combinare testo, grafica, video, feed di social media e altri contenuti Web live per creare messaggi di marketing dinamici.

Riproduttore multimedia integrato

Riproduci playlist di foto e video da una chiavetta USB, in Full HD e 4K.

Store di applicazioni Android integrato

Infinite possibilità per visualizzare tutto ciò che ti serve senza ricorrere a dispositivi esterni grazie ad applicazioni dedicate.

Soluzione di mirroring Google Cast integrata

Trasmetti qualsiasi contenuto in modo semplice e veloce sul tuo BRAVIA da computer e dispositivi mobili.

Sistema di automazione intelligente integrato

Efficiente sistema automatizzato per la gestione intelligente degli ingressi.

Soluzione per sale riunioni integrata


Interfaccia per sale riunioni ottimizzata, con numerose funzionalità intelligenti come programmazione, lavagna elettronica e timer.**

Letture IPTV incorporato


Riproduci in streaming feed IP direttamente sul tuo BRAVIA senza utilizzare decoder o lettori. Risparmia sui costi e sfrutta canali interattivi, video on-demand e molto altro ancora.

Soluzione per telecamere di sicurezza integrata*

Visualizza e registra da telecamere di sicurezza di Sony con la possibilità di guardare fino a un massimo di 10 flussi video contemporaneamente, con risoluzione fino a 4K.



*Opzione a pagamento **Disponibile a breve



Porta nella tua azienda l'incredibile profondità e qualità offerte dalla risoluzione 4K

Ideale per:

Presentazioni aziendali

Digital signage

Videoconferenza

Education

PrimeSupport

Tutti i display professionali BRAVIA di Sony venduti in UE, Norvegia e Svizzera sono forniti con un pacchetto PrimeSupport della durata di 3 anni che offre eccezionali servizi e vantaggi, tra cui:

- Helpdesk telefonico gratuito (00 800 7898 7898) in 5 lingue.
- Invio di un prodotto sostitutivo completamente nuovo invece della riparazione standard.

Inoltre, è possibile acquistare pacchetti PrimeSupport Plus opzionali che prolungano di 2 anni la garanzia standard PrimeSupport di 3 anni per poter usufruire di assistenza tecnica e supporto di esperti per un periodo di 5 anni dalla data d'acquisto.

PrimeSupport 

PrimeSupport+ 

Specifiche

	FW-43XD8001	FW-49XD8001	FW-55XD8501	FW-65XD8501	FW-75XD8501	FW-85XD8501	FWD-100ZD9501	
Caratteristiche generali	Dimensioni dello schermo (diagonale)							
	Luminosità (cd/m²)***							
	Rapporto di contrasto nativo							
	Tempo di risposta (ms)							
	Rapporto di contrasto dinamico							
	Risoluzione del display							
	Rapporto di formato							
	Installazione in verticale							
	Sistema Android							
	Caratteristiche display	Categoria dimming						
Display								
Tipo retroilluminazione								
Processore								
Operatività								
Sistema TV	Sintonizzatore TV							
	Numero di sintonizzatori							
Specifiche video	Modalità Wide							
	4:3 (impostazione predefinita)							
	Elaborazione video							
	Motionflow							
	Triluminos							
	Angolo di visione (destra/sinistra/su/giù)							
	Compatibile con HDR							
	Segnale video							
	Formato di qualità 4K 60p							
	Attivazione automatica tramite HDMI							
Specifiche audio	Occhiali 3D							
	Posizione altoparlanti							
Soluzioni di Digital Signage integrate	Potenza uscita audio							
	Altoparlante invisibile							
	Piattaforma di Digital Signage integrata							
Soluzioni corporate integrate	Riproduttore multimedia incorporato							
	Store di applicazioni Android integrato							
	Soluzione di mirroring Google Cast integrata							
Soluzioni di sicurezza integrate	Sistema di automazione intelligente integrato							
	Soluzione per sale riunioni integrata							
Interattività	Lettore IPTV incorporato							
	Soluzione per telecamera di sicurezza integrata							
Specifiche di rete	Cornice Touch screen IR a 10 punti							
	Certificato Wi-Fi Direct / Wi-Fi							
	DLNA / Miracast (screen mirroring)							
	Aggiornamento del firmware							
	Internet Browser							
Funzionalità pratiche	LAN wireless							
	Registrazione HDD USB							
	Riproduzione da USB (contenuti)							
	Orologio su schermo							
Specifiche controllo	Timer standby / Timer On/Off							
	Controllo IP							
Ingressi e uscite	Controllo RS-232C							
	MHL							
	HDCP							
	Ingresso/i connessione RF							
	Ingresso/i IF (BS/CS)							
	Ingresso/i video composito							
	Ingresso/i video component (Y/Pb/Pr)							
	SCART (senza Smartlink)							
	Connessione/i HDMI™ (in totale)							
	Ingresso/i audio analogico (totale)							
Caratteristiche design	Uscita/e audio digitale							
	Uscita audio							
	USB							
	Connessione/i Ethernet							
	Slot PCMCIA							
Specifiche ambientali	Finitura (colore esterno)							
	Supporto da tavolo							
	Spaziatura foro compatibile VESA*							
Misure	Sensore di luminosità							
	Classe di consumo energetico							
	Dimensioni dello schermo (misurate diagonalmente)							
	Consumo energetico (in standby)							
	Consumo energetico (in funzione)							
	Controllo dinamico retroilluminazione							
	Modalità risparmio energetico / Modalità retroilluminazione disattivata							
	Ingresso alimentazione AC							
	Solo display (LxAxP) (circa)							
	Display con supporto (LxAxP) (circa)							
Peso	Imballaggio di cartone (LxAxP) (circa)							
	Solo display							
	Display con supporto							
Assistenza e garanzia	Imballo esterno							
	Garanzia standard							

*Luminosità di picco

Accessori opzionali



CAB-VGAHDMI1
Cavo da VGA a HDMI



CAB-RSJA1
Cavo jack RS232



Licenze software Digital Signage TDM
TDM-DS1Y: 1 anno
TDM-DS3Y: 3 anni



Cornici Touch Screen*
PT-KIOSK-4065
PT-LIFTHL-4075



SU-WL450/PSE
Staffa per montaggio a parete



SU-WL500/PSE
Staffa per montaggio a parete per l'uso in verticale

*Le cornici Touch Screen sono un accessorio opzionale.
**Rilevamento sorgente +5 V
***Valore tipico delle specifiche del pannello
****È consigliabile utilizzare la staffa SU-WL500
†Opzioni a pagamento

Distribuito da

Per un elenco completo delle caratteristiche, visita
pro.sony.eu/products/professional-displays-bravia

© 2016 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i pesi e le misure non metrici sono approssimativi. "Sony" e "BRAVIA" sono marchi registrati o marchi di Sony Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Sony è il fornitore leader di soluzioni AV/IT per aziende operanti in un'ampia gamma di settori, tra cui media e broadcast, videosorveglianza, medico, Digital Cinema e display. Offre prodotti, sistemi e applicazioni che consentono la creazione, l'elaborazione e la distribuzione di contenuti audiovisivi digitali che aggiungono valore alle imprese e ai loro clienti. Con oltre 25 anni di esperienza nell'offerta di prodotti innovativi leader nel mercato, Sony è in grado di offrire qualità e valore eccezionali ai suoi clienti. Collaborando con una rete di partner tecnologici affermati, Sony offre soluzioni end-to-end che soddisfano le esigenze dei clienti, integrando software e sistemi per raggiungere gli obiettivi di business individuali di ciascuna organizzazione. Maggiori informazioni sono disponibili su www.pro.sony.eu

SONY

Seguici su Twitter: @SonyProEurope / www.twitter.com/sonyproeurope