

AC-DN10

AC Adaptör/arj Aleti



Overview

- Kompakt ve hafif AC adaptörü/arj cihaz
- Maksimum 100 W DC güç kayna
- Uyumlu video kameralara dorudan takma imkan için V montaj mekanizmas
- Dier ekipmana güç salamak için XLR-4 pimli çık
- Sony V montaj lityum iyon pilleri arj etme özelli

Specifications

Genel Özellikler

Güç gereksinimleri: AC 100 V - 240 V

DC çık: 16,7 V, 6 A

Çalışma sıcaklığı: 0 - 40

°C (32 - 104 °F)

Kütle: 800 g (1 lb 12 oz)

Boyutlar (G x Y x D): 101 x 160 x 37

mm (4 x 6 3/8 x 1 1/2 inç)

Arj süresi

BP-GL95: 145 dakika

BP-GL65: 155 dakika

BP-L60S: 155 dakika

Çevresel bilgiler: Lehim ilemi için kurunsuz lehim kullanılmır. Kabinlerde ve baskı devre kartlarında halojenli alev geciktiriciler kullanılmamır.

Related products



HXC-FB80

Üç adet 2/3 inç Exmor™ CMOS sensörlü HD renkli stüdyo kameras

Gallery

