

AC-DN10A

AC Adaptörü/arj Cihaz



Overview

- Kompakt ve hafif AC adaptörü/arj cihaz
- Maksimum 100 W DC güç kayna
- Uyumlu video kameralara dorudan takma imkan için V montaj mekanizmas
- Dier ekipmanlara güç salamak için XLR-4 pinli çk

Specifications

Genel

Güç Gereksinimleri 100-240 V AC, 50/60 Hz

Güç tüketimi 130 VA veya alt

Çalma sıcaklığı 0 °C ila 35 °C
(32°F ila 95 °F)

Yaklak Arlk 810 gr (1 lb 14 oz)

Boyutlar (genilik / yükseklik / derinlik) 101 x 177 x 48 mm
(4 x 7 x 1 15/16 inç)

Çık

Çık gücü (DC)

100 W (maks.)

Çık voltaj
(DC)

16,7 V

Çık akım
(DC)

6 A (maks.)

Ancak 35 °C ila 45 °C

(95 °F - 113 °F) aralındaki

sıcaklıklarda, maksimum

çık akımındaki

gibidir.

40 °C'ye (104 °F) kadar: 5 A (maks.)

45 °C'ye (113 °F) kadar: 4 A (maks.)

Çık terminali
(DC)

Kare 5 pinli konektör

XLR 4 pinli konektör

16,7 V, 6 A (maks.)

Çık terminali
(DC)

Kare 5 pinli konektör

16,8 V, 5 A/3 A

14,2 V, 5,7 A

Mevcut aksesuarlar

Çalıştırma Talimatları (1)

tekerlek aksesuarı

DC güç kablosu

Gallery

