

AC-VQ1051

L serisi pil AC adaptörü/arj cihaz



Overview

AC Adaptörü / arj cihaz, L serisi InfoLITHIUM™ pillerle uyumludur

- arj süresi (Normal / Tam arj): F570 110 dk / 170 dk; F770 185 dk / 245 dk; F970 285 dk / 345 dk
- Akll ekran, kalan arj süresini ve kalan pil ömrünü dakika ve yüzde olarak gösterir
- Röleli tip, iki adede kadar pili ayn anda arj eder

Specifications

Temel Teknik Özellikler

Boyut (Yaklak)	G 123 x Y 53 x D 135 mm (4 7/8 x 2 1/8 x 5 3/8 inç)
Arlk (Yaklak)	400 gr (14,1 oz)
Çalma scakl	+0 - +40°C (+32 - +104°F)
Depolama Scakl	-20 - +60°C (-4 - +140°F)

AC G

Voltaj	100-240 V
--------	-----------

Frekans	50/60 Hz
---------	----------

DC Güç Gereksinimleri

Voltaj	12/24 V
--------	---------

Güç Tüketimi

Güç Tüketimi	33-43 VA (BATT), 40-53 VA (VCR/KAMERA)
--------------	---

Adaptör

Çalma Modunda Çık Voltaj	DC 8,4 V / 2,0 A
-----------------------------	------------------

arj Teknik Özellikleri

arj Modunda Çık Voltaj	DC 8,4 V / 1,6 A
---------------------------	------------------

Hızlı arj	Hızlı arj
-----------	-----------

Akıllı Ekran (LCD)	Y
--------------------	---

DC arj	Y
--------	---

arj Süresi

NP-F970 (Tam arj/Normal arj)	345 dk / 285 dk
NP-F960 (Tam arj / Normal arj)	295 dk / 235 dk
NP-F950 (Tam arj / Normal arj)	260 dk / 200 dk
NP-F930 (Tam arj / Normal arj)	245 dk / 185 dk
NP-F770 (Tam arj)	245 dk / 185 dk
NP-F750 (Tam arj / Normal arj)	205 dk / 145 dk
NP-F730 (Tam arj / Normal arj)	195 dk / 135 dk
NP-F730H (Tam arj / Normal arj)	205 dk / 145 dk
NP-F570 (Tam arj)	170 dk / 110 dk
NP-F550 (Tam arj / Normal arj)	145 dk / 85 dk
NP-F530 (Tam arj / Normal arj)	140 dk / 80 dk

NP-F330 (Tam arj / 115 dk / 55 dk
Normal arj)

Çevresel bilgiler (En yüksek öncelik srasıyla gösterilir)

Kurunsuz lehim kullanm (%100 kullanm) Lehim ilemi için kurunsuz lehim kullanlmtr

Halojenli alev geciktiricilerin azaltlmas ve kullanmdan kaldrlmas (%100) Kabinlerde ve baskl devre kartlarında halojenli alev geciktiriciler kullanlmamtr

Gallery

