

## AXS-CR1

AXS ortam için kompakt kart okuyucu



### Overview

#### **Kolay saltokunur eriim için USB 3.0 arabirimi ile**

Uygun fiyatlı AXS-CR1 AXS ortam okuyucu, 4K RAW ve 2K RAW dosyaların USB 3.0 arabirimiyle PC/Mac® bilgisayara yüksek hızda girmeyi kolaylatır. Kullanıcılar 60 fps'ye kadar hızda kaydedilmiş 4K RAW verileri ve 240 fps'ye kadar hızda kaydedilmiş 2K RAW verileri aktarabilir.

RAW dosyaların PC/Mac® bilgisayarda görüntüleyin

RAW dosyalar bilgisayara aktarıldığında Sony'nin ücretsiz RAW Viewer yazılımıyla görüntülenebilir. AXS-CR1 k ve yüksek kapasiteli AXSM™ bellek kartları, PMW-F55 ve PMW-F5 video kameralarla çalışan AXS-R5 kayıt cihazı tarafından kullanılan ekilde okumak üzere tasarlanmıştır.

### Features

#### **AXS ortam için salt okunur eriim**

AXS-CR1 kompakt kart okuyucu, k ve yüksek kapasiteli AXSM™ bellek kartları, PMW-F55 ve PMW-F5 video kameralarla çalışan AXS-R5 kayıt cihazı tarafından kullanılan ekilde okumak üzere tasarlanmıştır.

#### **USB 3.0 arabirimi**

AXS-CR1, 4K RAW ve 2K RAW dosyaların bir PC veya Mac'e yüksek hızla giriine olanak tanıyan Süper Hızlı USB (USB

3.0 uyumlu) arabirimine sahiptir.

## **Bilgisayar veya Mac ile uyumlu**

AXS-CR1, Windows Vista® (64 bit) SP 2 veya üstü, Windows 7 (64 bit) SP 1 veya üstü, Windows 8 (64 bit) veya Mac OS® X 10.6 veya üstü sistemlerle uyumludur. Tüm bilgisayarlarda çalışacağı garanti edilmez.

## **Ücretsiz RAW görüntüleme yazılımı**

Bir Bilgisayar/Mac'e aktarıldığında, RAW dosyalar Sony'nin ücretsiz RAW Görüntüleme yazılımıyla görüntülenebilir.

## **Düşük güç tüketimi**

AXS-CR1, USB-SS (USB 3.0) kullanıldığında 6W düşük güç tüketimi sunar.

## **Kompakt boyut**

Bu birim, yaklaşık 100 x 43 x 150 mm (4 x 1 3/4 x 6 inç) (GxYxD, çukurluklar dahil) boyutu ve yaklaşık 400 g (14 oz.) (AXS Bellek Kart hariç) kütlesiyle küçüktür.

Related  
products



### **AXS-R7**

F55 ve F5 için Harici 4K  
Tanabilir Bellekli  
Kayıt Cihazı

## Gallery

