

AXS-R7

F55 ve F5 için Harici 4K
Tanabilir Bellekli Kayt
Cihaz



Overview

120 fps'de* 4K RAW / X-OCN kayt ve ön bellee kaytla 4K prodüksiyon i akn hzlandrn

Salam, toza ve sv sçramalara dayankl AXS-R7 Tanabilir Bellekli Kayt Cihaz, üst düzey F55 ve F5 CineAlta kameralara sorunsuz bir ekilde takılarak kaliteden ödün vermeden 4K prodüksiyon i akn hzlandrr. AXS-R7, eski Sony kayt cihazlarına kyasla F55 kamerayla 4K RAW kayd iki kat hzlandırarak 60 fps'den 120 fps'ye çkarr. Daha yüksek kare hzlarında çekim yapılmak istendiinde kayt cihaz, 10x süper ar çekim modunda oynatılmak üzere F55 ve F5 kamerayla 240 fps'ye varan hzlarda 2K RAW kayt yapabilir. Yüksek hzl AXSM™ A Serisi bellek kartlarıyla çalan kayt cihazında ekstra güvenlik salamak ve kayt sürelerini artırmak için iki bellek kart yuvas bulunur. Kayt cihaz ayrıca, bekleme modunda önbellee 30 saniyeye kadar 4K RAW kayt yapma imkan sunar. AXS-R7, dayankl ve tamamen metal gövdesiyle her türlü kaliteli dram, belgesel ve vahi yaam prodüksiyonunda F55 ve F5 için ideal yardmcdır.

Ayrıca AXS-R7'de yeni bir kayt format olan X-OCN kullanılır. Bu yeni format, orta bit hznda yüksek kaliteli i aklarn destekler. Sistem, sensörün gördüü her eyi

koruyarak 16 bit hassasiyetle ton geçii sunar. Bu da Yüksek Dinamik Aralık (HDR) görüntü geçii ve 10 bit veya 12 bitin üzerinde hassasiyet gerektiren diğer üst düzey i aklar için idealdir.

* 4K RAW / X-OCN 120 fps kayıt özelliği yalnızca F55'te bulunur.

Features

Yeni kayıt format, X-OCN

F55RAW'nin yanı sıra, AXS-R7'de yeni bir kamera kayıt formatı olan X-OCN kullanılır. X-OCN'nin açılımı "Geniletilmiş ton aralıklı Orijinal Kamera Negatifidir". X-OCN'de iki kayıt modu bulunur: X-OCN ST (Standard) ve X-OCN LT (Light). X-OCN ST, F55RAW veri boyutunun %70'iyle F55RAW'den görsel olarak ayırt edilemeyen kalite sunar. X-OCN LT, F55RAW'nin veri boyutunun %40'na karşılık gelir. X-OCN LT, 2,3 kat daha uzun kayıt süresi sağlayabilir. X-OCN ST ve X-OCN LT, ISO hassasiyeti, renk sıcaklığı ve diğer tercihlerinizi yakalamak için meta verileri kaydeder. Bu seçenekler tamamen tahribatsız niteliktedir ve 16 bit sahne derinlik verileri ile orijinal sensör verilerinin tam potansiyeli post prodüksiyona aktarılır.

Yüksek hız 4K kayıt

Eski Sony 4K kayıt cihazlarına kıyasla AXS-R7 Tanabilir Bellekli Kayıt Cihazı, F55 kamerayla* 4K RAW kayıt iki kat hızlandırarak 60 fps'den 120 fps'ye çıkarır. Daha yüksek kare hızlarında çekim yapılmak istendiğinde kayıt cihazı, 10x süper ar çekim modunda oynatılmak üzere F55 ve F5 kamerayla 240 fps'ye varan hızlarda 2K RAW kayıt yapabilir.** Ayrıca 4K/2K yüksek hız çekim için X-OCN kullanılabilir.

* 4K 120 fps kayıt özelliği yalnızca F55'te bulunur.

** AXS-R7 Tanabilir Bellekli Kayıt Cihazı, HXR-IFR5 arabirim

ünitesiyle uyumlu deildir.

Önbellee 30 saniyelik kayıt

4K çekim yapan kullanıcılar, kayıt cihazıyla bekleme modundayken 23,98p'de önbellee yaklaşık 30 saniyeye (*) kadar RAW / X-OCN kayıt yapabilir. Bu önemli özellik, belgesel veya vahi yaam prodüksiyonlarında saliselik anların asla kaçılmamasını sağlar.

(*Hedef sonuçlar. Gerçek performans çevresel koşullara ve kullanıma bağlı olarak değişebilir).

Salam, toza ve sıvı sıçramasına dayanıklı metal tasarım

AXS-R7 Tanabilir Bellekli Kayıt Cihazı, sahadaki test koşullarında çalışacak biçimde geliştirilen güçlü ve dayanıklı bir metal gövdeye sahiptir. Metal gövdesi önceki 4K kayıt cihazlarından daha kalın olan AXS-R7, toza ve sıvı sıçramasına karşı dayanıklıdır: Elektrikli parçalar ve havalandırma bacası, toz ve su girişini önlemek için metal filtreyle ayrılmıştır. Kayıt cihazının kamera balantları, birbirinden uzağa yerleştirilen dört adet vidalı büyük üst braketle daha güvenli hale getirildi.

iki bellek kart yuvası, yüksek hız AXSM bellek kartların destekleri

iki adet bellek kart yuvasına sahip AXS-R7 Tanabilir Bellekli Kayıt Cihazı, 4K RAW /X-OCN 120 fps kayıtlar için gereken yazma hızlarını destekleyecek şekilde tasarlanan yüksek kapasiteli ve yüksek hız AXSM A Serisi bellek kartlarıyla birlikte çalışır. Kayıtlı dosyalar, Sony'nin ücretsiz RAW Viewer uygulaması kullanılarak PC veya Mac® bilgisayarda kolayca oynatılabilir ve kontrol edilebilir. AXSM bellek olaanüstü kalitedeki kayıtlar için süper hız, uygun fiyatlı bir format sunar.

* AXS-R7 Tanabilir Bellekli Kayt Cihaz AXS orijinal bellek kartn (AXS-512S24) desteklemez.

Related products



AXS-CR1

AXS ortam için
kompakt kart
okuyucu



PMW-F5

Super 35 mm 4K
CMOS sensörlü, SxS
belle HD/2K kon
kayt yapan ve 16 bit
RAW 2K/4K çık
sunan kompakt
CineAlta kamera



PMW-F55

Super 35 mm 4K
CMOS sensörlü, SxS
belle HD/2K/4K
kayt yapan ve 16 bit
RAW 2K/4K çık
sunan kompakt
CineAlta kamera



VENICE

eri görülü Full
Frame sensörlü,
olaüstü renk
bilimi ve kullanc
dostu çalma
özelliklerine sahip
yeni nesil kamera.

Gallery

