

BC-L90

BP-FL75 ve V Montaj piller için
yüksek hzl pil arj cihaz



Overview

Normal pil arj cihazndan 2 kat hzl

BC-L90, BP-FL75 Olivin pillerin ekstra hzl arj edilmesini salayan 2 yuval bir pil arj cihazdr. Yenilikçi BP-FL75 pil, geleneksel Lityum yon katotlar yerine Olivin (Lityum yon Fosfat) kullanır. Bunun sonucunda arj-dearj döngüleri önceki Sony pillere kyasla önemli oranda artar. BP-FL75, PMW-F55 ve PMW-F5 kameralarla mükemmel entegrasyon sunar. BP-FL75 70 dakikada 75 Wh kapasiteye kadar tam arj olur ve AXS-R5 kayıt cihazıyla çalan PMW-F55 ve PMW-F5'i 1 saatten uzun süre çaltr.

Dier Sony V Montaj pillerle uyumludur

BC-L90 ayrıca Sony V Montaj pilleri normal sürede arj eder. Böylece arj cihaznn çok yönlülüü de güçlenir.

Features

Normal pil arj cihazndan 2 kat hzl

BC-L90, BP-FL75 Olivin pillerin ekstra hzl arj edilmesini salayan 2 yuval bir pil arj cihazdr. Yenilikçi BP-FL75 pil, geleneksel Lityum yon katotlar yerine Olivin (Lityum yon Fosfat) kullanır. Bunun sonucunda arj-dearj döngüleri önceki Sony pillere kyasla önemli oranda artar. 70 dakikada 75 Wh kapasiteye kadar tam arj olur.

PMW-F55 ve PMW-F5 kameralarla entegrasyon

PMW-F55 ve PMW-F5 kameralarla ayn yüksekli sahip olan BP-FL75, kamera ve pil paketinin ergonomik olarak kolayca kullanlabilmelerini salar. BP-FL75 tam arj edildiinde AXS-R5 kayıt cihazıyla çalan PMW-F55 ve PMW-F5 kameray 1 saatten uzun süre çaltr.

Dier Sony V Montaj pillerle uyumludur

BC-L90 Sony V Montaj pilleri normal sürede arj eder. Böylece arj cihaznn çok yönlülüü de güçlenir.

XLR 4 pimli DC Çk konnektörü

BC-L90 dier tanabilir ekipmana güç (16,8 V, maks. 6 A) salamak için bir AC adaptörü olarak kullanlmasna imkan sunan XLR 4 pimli konnektöre sahiptir (pil arj ederken güç salamaz).

Gallery

